

Appliques Prismaline

LED (flux lumineux restitué) et standards pour salles de bain, logements et lieux publics



SL189800



190827



108720

Appliques équipées de LEDs (suppression du relampage)
 Appliques sans prise de courant : IP 44 / IK 07
 Appliques avec prise de courant : IP 21 / IK 07
 Pose horizontale et verticale
 Lieux d'application : logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires

Classe I (IP 21) et II (IP 24). 750 °C/30 sec.
 Appliques standards : polypropylène-polycarbonate IP 21 - IP 24 / IK 04
 Appliques antivandales : acier-polycarbonate IP 21 - IP 24 / IK 04 - IK 10
 Pose horizontale uniquement
 Lieux d'application : logements collectifs sociaux, logements collectifs privés, foyers et logements étudiants, hôtellerie, établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires

Réf.	Appliques IP 44 LED
	600 Lm - pour salles de bain et logements
	Consommation totale : 9 W
	Température couleur : 4000 K
SL189800	Sans interrupteur
SL189801	Avec interrupteur tactile
	Appliques IP 44 LED - spécial rénovation
	800 Lm - pour salles de bain et logements
	Consommation totale : 10 W
	Température couleur : 4000 K
	Sans interrupteur
SL189810	Avec interrupteur tactile
SL189820	Avec détection
SL189830	Avec prise de courant
SL189850	

Réf.	Appliques standards 470 mm - à équiper de lampe Linolite S19
	Charge maxi : 75 W
	IP 24
	Applique seule
189819	Applique + Inter
189829	Applique + Prise rasoir
189859	Applique + Inter + prise rasoir
189869	IP 21
189899	Applique + prise 2P+T
189 909	Applique + Inter + prise 2P+T
	Accessoires
289900	Diffuseur polycarbonate
SL289898	Lampe linolite S19 LED