

Cartouches cylindriques miniatures et domestiques



010263 010306 011310 013332 005800

Coupe-circuits sectionneurs modulaires



005804 005828 005848

Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecatalog.be

Réf.	Cartouches cylindriques miniatures		
	Conformes à la norme IEC 60127-2, Type F (rapide), corps céramique. Protection des équipements sensibles : variateurs de lumière, bornes Viking 3, blocs d'éclairage de sécurité, transformateurs, ...		
	5 X 20		
	Calibre (A)	Tension~ (V)	Pouvoir de coupure (A)
010202	0,2	250	1500
010205	0,5	250	1500
010206	0,63	250	1500
010210	1	250	1500
010212	1,25	250	1500
010216	1,6	250	1500
010220	2	250	1500
010225	2,5	250	1500
010230	3,15	250	1500
010250	5	250	1500
010263	6,3	250	1500
010296	10	250	500

Réf.	Coupe-circuits pour cartouches cylindriques miniatures		
	Conformes aux normes IEC 60127-6, équipés de porte-étiquettes. Couplage par peigne d'alimentation Bornes à étriers capacité 2 x 10 mm ²		
	Livrés sans cartouches		
	Unipolaire		
	Dimensions cartouches (mm)	Tension	Nbre de modules
005800	5 x 20	250 V~	1
	Unipolaire + Neutre		
005802	5 x 20	250 V~	1

Sans voyant		Avec voyant		Cartouches cylindriques domestiques		
				Conformes à la norme NFC 61-201		
				6,3 x 23		
		Calibre(A)	Tension~ (V)			Pouvoir de coupure (A)
010304		4	230			6000
010306		6	230			6000
				8,5 x 23		
011302	011402	2	230			6000
011304	011404	4	230			6000
011306	011406	6	230			6000
011310	011410	10	230			6000
				10 x 38		
013332	013432	32	400			20 000
				Neutres		
				8 x 32		
				10 x 38		

Réf.	Pour cartouches cylindriques industrielles types aM ou gG		
	Conformes à la norme IEC 60269-2 et à la NF C 63-210		
	Sectionneurs suivant IEC 60947-3		
	Icc :		
	• 20 kA avec cartouche 8 x 32 mm		
	• 100 kA avec cartouche 10 x 38 mm		
	Livrés sans cartouches		
	Unipolaires		
	Dimensions cartouches (mm)	Tension~ (V)	Nombre de modules de 17,5 mm
005804	Neutre équipé	500	1
005806	8 x 32	400	1
005808	10 x 38	500	1
	Bipolaires		
005826	8 x 32	400	2
005828	10 x 38	500	2
	Tripolaires		
005836	8 x 32	400	3
005838	10 x 38	500	3
	Tripolaires + neutre		
005846	8 x 32	400	4
005848	10 x 38	500	4

Réf.	Accessoires	
005790	Voyant de fusion 250 V~	
005796	Auxiliaire NO + NF à précouper 5 A - 250 V~ (0,5 module)	
406304	Cache-vis plombable (4 pôles sécables)	



Voyant de fusion



Cache-vis

Interrupteurs-sectionneurs rotatifs
Voir p. 394 ou www.ecatalog.be

