

Cartouches industrielles à couteaux type gG

Cartouches industrielles à couteaux type aM



016950



016335



018485



016304



016804

Informations techniques et dimensions voir www.ecatalog.be

Conformes à la norme IEC 60269-2
HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Réf.	Cartouches à couteaux type gG (IEC) /gL (VDE)			
	Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits			
	Taille 00			
	Calibre (A)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)	
Avec voyant				
016318	25	500	120 000	
016320	32	500	120 000	
016322	35	500	120 000	
016325	40	500	120 000	
016330	50	500	120 000	
016335	63	500	120 000	
016340	80	500	120 000	
016345	100	500	120 000	
016350	125	500	120 000	
016355	160	500	120 000	
	Taille 0			
Avec voyant				
Avec percuteur				
016835	016935	63	500	120 000
016840	016940	80	500	120 000
016845	016945	100	500	120 000
016850	016950	125	500	120 000
016855	016955	160	500	120 000
016860 ¹		200	500	120 000
	Taille 1			
017350	017450	125	500	120 000
017355	017455	160	500	120 000
017360	017460	200	500	120 000
017365	017465	250	500	120 000
	Taille 2			
017860	017960	200	500	120 000
017865	017965	250	500	120 000
017870	017970	315	500	120 000
017875	017975	400	500	120 000
	Taille 3			
	018175	500	500	120 000
	018180	630	500	120 000
	Taille 4			
	Avec encoche pour serrage forcé			
Avec percuteur				
018580		630	500	120 000
018585		800	500	120 000
018590		1000	500	120 000
018595 ¹		1250	500	120 000

(1) Surcalibrage non normalisé

Informations techniques et dimensions voir www.ecatalog.be

Conformes à la norme IEC 60269-2
HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

Réf.	Cartouches à couteaux type aM			
	Utiliser les accessoires de socles pour la protection contre les contacts fortuits			
	Taille 000			
	Calibre (A)	Tension ~ (V)	Pouvoir de coupure (A)	
Avec voyant				
016025	40	500	120 000	
	Taille 00			
016030	50	500	120 000	
016035	63	500	120 000	
016040	80	500	120 000	
016045	100	500	120 000	
016050	125	500	120 000	
	Taille 0			
Avec voyant				
Avec percuteur				
016535	016635	63	500	120 000
016540	016640	80	500	120 000
016545	016645	100	500	120 000
016550	016650	125	500	120 000
016555	016655	160	500	120 000
	Taille 1			
	017150	125	500	120 000
	017155	160	500	120 000
	017160	200	500	120 000
	017165	250	500	120 000
	Taille 2			
	017660	200	500	120 000
	017665	250	500	120 000
	017670	315	500	120 000
	017675	400	500	120 000
	Taille 3			
	018075	500	500	120 000
	018080	630	500	120 000
	Taille 4			
	Avec encoche pour serrage forcé			
Avec percuteur				
018480		630	500	120 000
018485		800	500	120 000
018490		1000	500	120 000
	Neutres à couteaux			
016304	Taille 00 surmoulage plastique			
016804	Taille 0			
017304	Taille 1			
017804	Taille 2			
018104	Taille 3			
018504	Taille 4			