

Coffrets de proximité 12 à 160 A



022602



022607



022617



022637

Coffrets
livrés avec
2 PE ISO

Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecatalog.be

Permettent la coupure en charge, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance : coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée), moteurs, machines fixes ou mobiles, climatiseurs...
Peuvent également assurer la fonction d'interrupteur général, de coupure d'urgence, d'arrêt d'urgence

Réf.	Coffrets de proximité 12 et 25 A
022660	Composés d'un boîtier isolant : socle noir, capot jaune avec dégagements latéraux pour faciliter le câblage Poignée frontale rotative rouge sur fond jaune pour identification visuelle immédiate (position O : ouvert, position I : fermé), cadenassable en position O avec 4 cadenas Ø 6 mm réf. 022797 (p. 197) 12 A - IK 08 Pour coupure/sectionnement d'un moteur 1 vitesse Livré avec borne relais 2 x 6 mm ² 3P
022662	
022600	25 A - IK 07 Pour coupure/sectionnement d'un moteur 1 vitesse Livrés avec 2 vis de blocage anti-fraude et 1 borne relais pour la continuité du neutre ou de la terre (2 x 10 mm ²) 3P + contact à fermeture (report de position à distance)
022602	
022604	Pour coupure/sectionnement d'un moteur 2 vitesses Livrés avec 2 vis de blocage anti-fraude et 1 borne relais pour la continuité du neutre ou de la terre (2 x 10 mm ²) 6 P

Réf.	Coffrets de proximité 32 à 160 A
022605	Composés : • d'un boîtier plastique IP 65, couvercle transparent à charnières équipé d'un Vistop à commande latérale, poignée rouge/plastron jaune équipé d'un contact auxiliaire NO + NF • d'une borne de terre (Viking 3) 32 A - IK 07 Livrés avec 2 PE 21 P - ISO 25
022607	
022615	63 A - IK 07 Livrés avec 2 PE 29 P - ISO 32
022617	
022625	100 A - IK 07 Livrés avec 2 PE 36 P - ISO 50
022627	
022633	125 A - IK 07 Livrés avec 2 PE 36 P - ISO 50
022634	
022635	160 A - IK 07 Livrés avec 2 PE 36 P - ISO 50
022637	