

Canalisations électriques préfabriquées LBplus jusque 63 A

type A, éléments droits



75160102

Tableau de choix rapide (p. 148)
Caractéristiques techniques (p. 150) et dimensions (p. 151)

Profilé nervuré fermé en alliage d'acier galvanisé (zinc-magnésium).

Conducteurs séparés par une gaine isolante auto-extinguible V0 (selon UL94) et répondant au test Glow Wire.

– Protections inamovibles des prises de dérivation pour IP55

– Degré de protection IP55

– Résistance mécanique IK07

– Point de fixation tous les 3 mètres

Canalisations électriques préfabriquées LBplus jusque 63 A

type B, éléments droits



75360102H

Tableau de choix rapide (p. 148)
Caractéristiques techniques (p. 150) et dimensions (p. 151)

Profilé en alliage d'acier galvanisé (zinc-magnésium).

Conducteurs séparés par une gaine isolante auto-extinguible V0 (selon UL94) et répondant au test Glow Wire.

– Protections inamovibles des prises de dérivation pour IP55

– Séparation mécanique des deux circuits

– Degré de protection IP55

– Résistance mécanique IK07

– Point de fixation tous les 7 mètres

– Sans halogène

Réf.	Élément droit 25 A			
	Type	Longueur (m)	Prises de dérivation	
■ 75150101	2 conducteurs LB 252	3	2	
75160101	4 conducteurs LB 254	3	2	
■ 75160102	LB 254	3	4	
75170101	6 conducteurs LB 256	3	2+2	
75180101	8 conducteurs LB 258	3	2+2	
75180102	LB 258	3	4+4	

Élément droit 40 A				
	Type	Longueur (m)	Prises de dérivation	
■ 75200101	4 conducteurs LB 404	3	2	
■ 75200102	LB 404	3	4	
■ 75200111	LB 404	1,5	2	
75220101	8 conducteurs LB 408	3	2+2	
75220102	LB 408	3	4+4	
75220111	LB 408	1,5	1+1	

Élément droit 63 A				
	Type	Longueur (m)	Prises de dérivation	
75240101	4 conducteurs LB 634	3	2+2	
75240102	LB 634	3	4+4	
75240111	LB 634	1,5	1+1	

Réf.	Élément droit 25 A			
	Type	Longueur (m)	Prises de dérivation	
■ 75350102H	2 conducteurs LB 252	3	4	
■ 75360102H	4 conducteurs LB 254	3	4	
75360103H	LB 254	3	6	
75370101H	6 conducteurs LB 256	3	4+4	
75380101H	8 conducteurs LB 258	3	4+4	
75380102H	LB 258	3	6+6	

Élément droit 40 A				
	Type	Longueur (m)	Prises de dérivation	
■ 75400102H	4 conducteurs LB 404	3	4	
■ 75400103H	LB 404	3	6	
■ 75400111H	LB 404	1,5	2	
75420101H	8 conducteurs LB 408	3	4+4	
75420102H	LB 408	3	6+6	
75420111H	LB 408	1,5	1+1	

Élément droit 63 A				
	Type	Longueur (m)	Prises de dérivation	
75440101H	4 conducteurs LB 634	3	4+4	
75440102H	LB 634	3	6+6	
75440111H	LB 634	1,5	1+1	

Type A disponible en couleur sur demande
Type A disponible en couleur ou en inox sur demande