

## Canalisations électriques préfabriquées LBplus

### tableau de choix rapide

	1F+N	3F+N	3F+N	1F+N/3F+N	2x 3F+N	2x 3F+N	3F+N
	252	254	404	256	258	408	634
<b>LB PLUS LONGUEURS DROITES – TYPE A</b>							
3 m de longueur – 2 ouvertures de dérivation (2+2 ouvertures de dérivation)	75150101	75160101	75200101	75170101	75180101	75220101	75240101
3 m de longueur – 4 ouvertures de dérivation (4+4 ouvertures de dérivation)	75160102	75160102	75200102	75180102	75180102	75220102	75240102
1,5 m de longueur – 2 ouvertures de dérivation (1+1 ouvertures de dérivation)	75200111	75200111	75200111	75220111	75220111	75220111	75240111
<b>LB PLUS LONGUEURS DROITES – TYPE B</b>							
3 m de longueur – 4 ouvertures de dérivation (4+4 ouvertures de dérivation)	75350102H	75360102H	75400102H	75370101H	75380101H	75420101H	75440101H
3 m de longueur – 6 ouvertures de dérivation (6+6 ouvertures de dérivation)	75360103H	75360103H	75400103H	75380102H	75380102H	75420102H	75440102H
1,5 m de longueur – 2 ouvertures de dérivation (1+1 ouvertures de dérivation)	75400111H	75400111H	75400111H	75420111H	75420111H	75420111H	75440111H
<b>COFFRETS D'ALIMENTATION</b>							
Coffrets d'alimentation centraux	75201151	75201151	75201151	75221151	75221151	75221151	75241151
Coffret d'alimentation D + embout D avec dimensions réduites	75201003	75201003	75201003	75201003	75221003	75221003	75241003
Coffret d'alimentation G + embout G avec dimensions réduites	75201004	75201004	75201004	75201004	75221004	75221004	75241004
<b>RACCORDS SOUPLES</b>							
Raccord souple aux dimensions réduites	75201263	75201263	75201263	75221263	75221263	75221263	75241263
<b>CAPTEURS DE COURANT MONOPHASÉS (10 A)</b>							
Capteur de courant 10 A avec 1 m de câble – L1-N H05VVF	75005011	75005011	75005011	75005011	75005011	75005011	75005011
Capteur de courant 10 A avec 1 m de câble – L2-N H05VVF	–	75005012	75005012	75005012	75005012	75005012	75005012
Capteur de courant 10 A avec 1 m de câble – L3-N H05VVF	–	75005013	75005013	75005013	75005013	75005013	75005013
Capteur de courant 10 A avec 1 m de câble – L-N2 H05VVF	–	75005014	75005014	75005014	75005014	75005014	75005014
Capteur de courant 10 A avec 3 m de câble – L1-N H05VVF	75005021	75005021	75005021	75005021	75005021	75005021	75005021
Capteur de courant 10 A avec 3 m de câble – L2-N H05VVF	–	75005022	75005022	75005022	75005022	75005022	75005022
Capteur de courant 10 A avec 3 m de câble – L3-N H05VVF	–	75005023	75005023	75005023	75005023	75005023	75005023
Capteur de courant 10 A avec 3 m de câble – L-N2 H05VVF	–	75005024	75005024	75005024	75005024	75005024	75005024
Capteur de courant 10 A avec 1 m de câble – L1-N FG7OM1 <sup>(2)</sup>	75005061	75005061	75005061	75005061	75005061	75005061	75005061
Capteur de courant 10 A avec 1 m de câble – L2-N FG7OM1 <sup>(2)</sup>	–	75005062	75005062	75005062	75005062	75005062	75005062
Capteur de courant 10 A avec 1 m de câble – L3-N FG7OM1 <sup>(2)</sup>	–	75005063	75005063	75005063	75005063	75005063	75005063
Capteur de courant 10 A avec 1 m de câble – L-N2 FG7OM1 <sup>(2)</sup>	–	75005064	75005064	75005064	75005064	75005064	75005064
Capteur de courant 10 A avec 3 m de câble – L1-N FG7OM1 <sup>(2)</sup>	75005071	75005071	75005071	75005071	75005071	75005071	75005071
Capteur de courant 10 A avec 3 m de câble – L2-N FG7OM1 <sup>(2)</sup>	–	75005072	75005072	75005072	75005072	75005072	75005072
Capteur de courant 10 A avec 3 m de câble – L3-N FG7OM1 <sup>(2)</sup>	–	75005073	75005073	75005073	75005073	75005073	75005073
Capteur de courant 10 A avec 3 m de câble – L-N2 FG7OM1 <sup>(2)</sup>	–	75005074	75005074	75005074	75005074	75005074	75005074
<b>CAPTEURS DE COURANT AVEC SÉLECTION DE PHASE (16 A)</b>							
Capteur de courant 16 A avec sélection de phase	75005000	75005000	75005000	75005000	75005000	75005000	75005000
Capteur de courant 16 A + 1x(5x20 – 6,3 A) avec fusibles	75005100	75005100	75005100	75005100	75005100	75005100	75005100
Capteur de courant 16 A + 1x(8x32)	75005200	75005200	75005200	75005200	75005200	75005200	75005200
Capteur de courant 16 A + 1x(8x32) + 3 m de câble H05VVF <sup>(1)</sup>	75005220	75005220	75005220	75005220	75005220	75005220	75005220
Capteur de courant 16 A + 1x(8x32) + 3 m de câble FG7OM1 <sup>(1)(2)</sup>	75005270	75005270	75005270	75005270	75005270	75005270	75005270
<b>CAPTEURS DE COURANT TRIPHASÉS (16 – 25 A)</b>							
Capteurs de courant triphasés 16 A	–	75005005	75005005	75005005	75005005	75005005	75005005
Capteur de courant triphasé 25 A	–	75007005	75007005	75007005	75007005	75007005	75007005
Capteur de courant triphasé 25 A avec fusible 8x32	–	75007205	75007205	75007205	75007205	75007205	75007205
Capteur de courant triphasé 25 A + fusible 8x32 + coffret 4 modules	–	75007206	75007206	75007206	75007206	75007206	75007206
Capteur de courant triphasé 25 A avec coffret 8 modules	–	75007207	75007207	75007207	75007207	75007207	75007207
Capteur de courant triphasé 25 A avec coffret 4 modules	–	75007006	75007006	75007006	75007006	75007006	75007006

(1) Fusibles non fournis (2) Câblage sans halogène REMARQUE : D = Droite G = Gauche