

Canalisations électriques préfabriquées LBplus

tableau de choix rapide

	252 + DATA	254 + DATA	256 + DATA	402 + DATA	406 + DATA	632 + DATA
LONGUEURS DROITES TYPE A AVEC BUS	4	4 + 4	4 + 4	4	4 + 4	4 + 2
3 m de longueur – 4 ouvertures de dérivation (4, 4+4 et 4+2 ouvertures de dérivation)	75160102D	75170102D	75180102D	75200102D	75220102D	75240102D
1,5 m de longueur – 2 ouvertures de dérivation (1+1 ouvertures de dérivation)	75200111D	75220111D	75220111D	75200111D	75220111D	75240111D
COFFRETS D'ALIMENTATION POUR ALIMENTATION ET BUS DE DONNÉES						
Coffret d'alimentation D + embout G	75161001D	75221001D	75221001D	75201001D	75221001D	75241001D
Coffret d'alimentation G + embout G	75201002D	75221002D	75221002D	75201002D	75221002D	75241002D
Coffrets d'alimentation centraux	75201151D	75221151D	75221151D	75201151D	75221151D	75241151D
RACCORD SOUPLE						
Raccord souple	75201261D	75221261D	75221261D	75201261D	75221261D	75241261D
CAPTEURS DE COURANT POUR TENSION ET DONNÉES						
Capteur de courant L1-N + DATA 16 A avec 1 m de câble 5G1,5 (H05VVF)	75005005D	–	75005005D	75005005D	75005005D	75005005D
Capteur de courant L1-N + DATA 16 A avec 1 m de câble 5G1,5 (FG7OM1)	75005006D	–	75005006D	75005006D	75005006D	75005006D
Capteur de courant 16 A avec possibilité de sélection de phase et données, avec 1 m de câble 5G1,5 (H05VVF)	–	75005007D	75005007D	75005007D	75005007D	75005007D
Capteur de courant 16 A avec possibilité de sélection de phase et données, avec 1 m de câble 5G1,5 (FG7OM1)	–	75005008D	75005008D	75005008D	75005008D	75005008D
CAPTEURS DE COURANT UNIQUEMENT DONNÉES						
Capteur de courant uniquement données, avec câble de 1 m D1-D2 (H05VVF)	75005014D	75005014D	75005014D	75005014D	75005014D	75005014D
Capteur de courant uniquement données, avec câble de 1 m D1-D2 (FG7OM1)	75005064D	75005064D	75005064D	75005064D	75005064D	75005064D
MATÉRIEL DE FIXATION						
Collier 60 kg (LB plus – TYPE A)	75003000	75003000	75003000	75003000	75003000	75003000
Crochet (pour armatures d'éclairage)	75003001	75003001	75003001	75003001	75003001	75003001
Œillet	75003002	75003002	75003002	75003002	75003002	75003002
Fixation pigtail (pour chaîne)	75003005	75003005	75003005	75003005	75003005	75003005
Bride de fixation pour goulotte de câble	75003006	75003006	75003006	75003006	75003006	75003006
Câble de fixation en acier avec verrouillage	75003008	75003008	75003008	75003008	75003008	75003008
Bride avec câble de fixation en acier	75003009	75003009	75003009	75003009	75003009	75003009