

Canalisations électriques préfabriquées LBplus et LBplus data matériel de fixation et accessoires

Canalisations électriques préfabriquées LBplus et LBplus data matériel de fixation et accessoires



Tableau de choix rapide LB plus (p. 148) et LB plus data (p. 156)

Réf.	Matériel de fixation	Poids (kg)
75003000 75003004	Bride de fixation standard (max. 60 kg) Pour LBplus type A Pour LBplus type B	0,045 0,045
75003001 75003002 75003005	Matériel de fixation à filetage ISO M5 Crochet (pour armatures d'éclairage) Œillet Fixation pigtail (pour chaîne)	0,015 0,015 0,015
75003006	Bride de fixation pour goulotte de câble Convient pour goulotte de 28x28 mm (réf. 71000104) 1 bride tous les 2 mètres	0,135
75003008	Câble de fixation en acier avec verrouillage Longueur 5 mètres, convient pour LBplus type B Avec verrouillage des bornes Charge max. 60 kg Une des extrémités est équipée d'un crochet à œillet	0,085
75003009	Bride avec câble de fixation en acier Longueur 3 mètres, convient pour LBplus type A Charge max. 60 kg Une des extrémités est équipée d'un crochet à œillet	0,086
75003007	Collier sol Pour montage de la canalisation LB plus au sol	0,040
71000104	Goulotte en plastique 28 x 28 mm Longueur 3 mètres avec couvercle enclipsable	0,884
CM755001	Goulotte de câbles : B35 x H35 TFX, électrozingué Longueur 3 mètres	1,500

Matériel de fixation

