

PROTECTION DES BIENS

PARAFONDRES TYPE 2 (p. 198)

	Capacité standard I _{max} 20kA		Capacité élevée I _{max} 40kA	
	Réf.	Nb mod.	Réf.	Nb mod.
	Bipolaires	412221	2	412241
Tripolaires	3 x 412220	3 x 1	412242	3
Tétrapolaires	412223	4	412243	4

COMMANDE ET PROGRAMMATION

TÉLÉRUPTEURS (p. 205)

Bobine	Unipolaires		Bipolaires		Tétrapolaires	
	Réf.	Nb mod.	Réf.	Nb mod.	Réf.	Nb mod.
12 V	412404	1	-	-	-	-
24 V	412405	1	412410	1	412414	2
230 V	412408	1	412412	1	412416	2
230 V Bornes auto	412420	1	-	-	-	-
230 V Silencieux	412400	1	-	-	-	-
230 V - Silencieux temporisé	412401	1	-	-	-	-

CONTACTEURS DE PUISSANCE 230V~ (p. 206)

Type	Réf.	Nb mod.
Standard	2 NO - 25 A	412544 1
Silencieux	2 NO - 25 A	412558 1

CONTACTEURS HEURES CREUSES 230V~ (p. 206)

Silencieux	2 NO - 25 A	412501 1
Silencieux	3 NO - 25 A	412502 2

INTER HORAIRES PROGRAMMABLES (p. 212-217)

Analogique journalier	Réf.	Nb mod.
1 sortie 16 A - 250 V contact à fermeture + réserve de marche	412790	1
1 sortie 16 A - 250 V contact inverseur	412812	3
1 sortie 16 A - 250 V contact inverseur + réserve de marche	412813	3
1 sortie 16 A - 250 V mise à l'heure auto + réserve de marche	412823	3
Analogique hebdomadaire		
1 sortie 16 A - 250 V contact à fermeture + réserve de marche	412794	1
1 sortie 16 A - 250 V contact inverseur + réserve de marche	412795	3
1 sortie 16 A - 250 V mise à l'heure auto + réserve de marche	412828	3

Digital journalier ou hebdomadaire

1 sortie 16 A - 250 V	412631	2
2 sorties 16 A - 250 V	412641	2

MINUTERIES (p. 210)

	Réf.	Nb mod.
Standard	003701	1
Multifonctionnel	004704	1

INTERS CRÉPUSCULAIRES (p. 218)

	Réf.	Nb mod.
Standard	412623	2
Programmable AlphaLux³	412626	2
Programmation astronomique 1 sortie	412654	2

RÉPARTITION

PEIGNES D'ALIMENTATION (p. 224)

		12 modules	18 modules	56 modules
A dents	2P	404938	-	404939
	2P/3F	404940	-	404941
	3P	404942	-	404943
	4P	404944	-	404945
A fourches	4P/2F	-	404966	-
	2P	404913	-	404914
	2P/3F	404915	-	404916
	3P	404917	-	404918
	4P	404919	-	404920
4P/2F	-	404967	-	

RÉPARTITEURS MODULAIRES (p. 226)

	In (A)	Réf.	Arrivées* (mm ²)	Départs (mm ²)	Nb mod.
Bipolaires	40	400400	2,5-10	2x10 + 10x6	6
	100	400401	10-25	1x25 + 5x10	4
Tétrapolaires	40	400404	2,5-10	2x10 + 10x6	6
	100	400405	10-25	1x25 + 5x10	4
	125	400408	10-35	3x25 + 7x10	6
	125	400409	10-35	3x25 + 11x10	8

* En câble rigide

COFFRETS DE DISTRIBUTION

COFFRETS XL³ 125 - 18 MODULES/RANGÉE (p. 260)

	Nb mod.	Avec porte transparente Réf.	Avec porte opaque Réf.
1 Rangée	18	401641	401631
2 Rangées	36	401642	401632
3 Rangées	54	401643	401633
4 Rangées	72	401644	401634

COFFRETS XL³ 160 - 24 MODULES/RANGÉE (p. 298)

	Nb mod.	Coffret isolant Réf.	Coffret métal Réf.	Porte métal Réf.	Porte vitrée Réf.
2 Rangées	48	020052	020002	020272	020282
3 Rangées	72	020053	020003	020273	020283
4 Rangées	96	020054	020004	020274	020284
5 Rangées	120	020055	020005	020275	020285
6 Rangées	144	020056	020006	020276	020286

COFFRETS XL³ S 160 - 36 MODULES/RANGÉE (p. 271)

	Nb mod.	Coffret métal Réf.	Porte métal Réf.	Porte vitrée Réf.
5 Rangées	180	337215	337265	337285
6 Rangées	216	337216	337266	337286
7 Rangées	252	337217	337267	337287
8 Rangées	288	337218	337268	337288

COMPTAGE D'ÉNERGIE

COMPTEURS D'ÉNERGIE (p. 504)

In (A)	Monophasés 230Vac		Triphasés 400Vac	
Non MID, avec sortie à impulsions	Réf.	Nb mod.	Réf.	Nb mod.
32A	004670	1	-	-
63A	412080	2	412090	4
125A	-	-	412074	6
MID, avec sortie à impulsions	Réf.	Nb mod.	Réf.	Nb mod.
63A	412082	2	412092	4
125A	-	-	412075	6