

Disjoncteurs DX³ 10000 - 16 kA

disjoncteurs magnéto-thermiques de 1 A à 125 A
courbe C



409111



409203



409364



Auxiliaires et accessoires

p. 196

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Conformes à la norme IEC 60898-1

Pouvoir de coupure :

10000 - IEC 60898-1 - 400 V~

16 kA - IEC 60947-2 - 400 V~

32 kA - IEC 60947-2 - 230 V~ (2P/3P/4/P)

Peuvent être équipés avec les blocs différentiels, auxiliaires et accessoires DX³ (voir p. 192 et 196)

Peignes à fourches et à dents (p. 224) sauf réf.⁽¹⁾

Réf. Disjoncteurs DX³ 10000 - 16 kA - courbe C

| Réf. | Courbe C | Intensité nominale (A) | Nbre de modules |
|--------------------------------|----------|------------------------|-----------------|
| Unipolaires - 230/400V~ | | | |
| 409107 | | 1 | 1 |
| 409108 | | 2 | 1 |
| 409109 | | 3 | 1 |
| 409110 | | 4 | 1 |
| 409111 | | 6 | 1 |
| 409112 | | 10 | 1 |
| 409114 | | 16 | 1 |
| 409115 | | 20 | 1 |
| 409116 | | 25 | 1 |
| 409117 | | 32 | 1 |
| 409118 | | 40 | 1 |
| 409119 | | 50 | 1 |
| 409120 | | 63 | 1 |
| Bipolaires - 230/400V~ | | | |
| 409195 | | 1 | 2 |
| 409196 | | 2 | 2 |
| 409197 | | 3 | 2 |
| 409198 | | 4 | 2 |
| 409199 | | 6 | 2 |
| 409200 | | 10 | 2 |
| 409202 | | 16 | 2 |
| 409203 | | 20 | 2 |
| 409204 | | 25 | 2 |
| 409205 | | 32 | 2 |
| 409206 | | 40 | 2 |
| 409207 | | 50 | 2 |
| 409208 | | 63 | 2 |
| 409228 ¹ | | 80 | 3 |
| 409229 ¹ | | 100 | 3 |
| 409230 ¹ | | 125 | 3 |

Réf. Disjoncteurs DX³ 10000 - 16 kA - courbe C (suite)

| Réf. | Courbe C | Intensité nominale (A) | Nbre de modules |
|------------------------------|----------|------------------------|-----------------|
| Tripolaires - 400V~ | | | |
| 409247 | | 1 | 3 |
| 409248 | | 2 | 3 |
| 409249 | | 3 | 3 |
| 409250 | | 4 | 3 |
| 409251 | | 6 | 3 |
| 409252 | | 10 | 3 |
| 409254 | | 16 | 3 |
| 409255 | | 20 | 3 |
| 409256 | | 25 | 3 |
| 409257 | | 32 | 3 |
| 409258 | | 40 | 3 |
| 409259 | | 50 | 3 |
| 409260 | | 63 | 3 |
| 409280 ¹ | | 80 | 4,5 |
| 409281 ¹ | | 100 | 4,5 |
| 409282 ¹ | | 125 | 4,5 |
| Tétrapolaires - 400V~ | | | |
| 409329 | | 1 | 4 |
| 409330 | | 2 | 4 |
| 409331 | | 3 | 4 |
| 409332 | | 4 | 4 |
| 409333 | | 6 | 4 |
| 409334 | | 10 | 4 |
| 409336 | | 16 | 4 |
| 409337 | | 20 | 4 |
| 409338 | | 25 | 4 |
| 409339 | | 32 | 4 |
| 409340 | | 40 | 4 |
| 409341 | | 50 | 4 |
| 409342 | | 63 | 4 |
| 409362 ¹ | | 80 | 6 |
| 409363 ¹ | | 100 | 6 |
| 409364 ¹ | | 125 | 6 |

¹ : Non peignable

Auxiliaires et commandes motorisées DX³ p. 196



Sélectivité des disjoncteurs disponible sur XLPro³ Tool sur legrand.be