

Interrupteurs différentiels DX³-ID



411570



411956



411761



411967

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Conformes à la norme EN 61008-1

Ne sont pas agréés pour des installations résidentielles (voir offre TX³ p. 178)

Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue

Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue (type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...) et détection des courants de défauts hautes fréquences

Type B : détectent les défauts à composantes alternative et continue et les défauts à courant continu lisse (machineries à variation de vitesse, installations photovoltaïques, centres d'appel, matériel médical ...)

Acceptent les auxiliaires et les commandes motorisées

Livrés sans cache-bornes (voir p. 197)

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Conformes à la norme EN 61008-1

Neutre à droite (sauf type B)

Ne sont pas agréés pour des installations résidentielles (voir offre TX³ p. 178)

Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue

Type B : détectent les défauts à composantes alternative et continue et les défauts à courant continu lisse (machineries à variation de vitesse, installations photovoltaïques, centres d'appel, matériel médical ...)

Acceptent les auxiliaires et les commandes motorisées

Livrés sans cache-bornes (voir p. 197)

Réf.	Bipolaires 230 V _~		
	Type A		
	Sensibilité (mA)	In (A)	Nbre de modules
411550	10	16	2
411554	30	25	2
411555	30	40	2
411556	30	63	2
411557	30	80	2
411569	300	25	2
411570	300	40	2
411571	300	63	2
411572	300	80	2
411584	300 sélectif	63	2
	Type F		
411590	30	25	2
411591	30	40	2
411592	30	63	2
	Type B		
N			
411956	30	40	4
411957	30	63	4
411961	300	40	4
411962	300	63	4

Réf.	Tétrapolaires 400 V _~		
	Type A		
	Sensibilité (mA)	In (A)	Nbre de modules
411760	30	40	4
411761	30	63	4
411762	30	80	4
411763	30	100	4
411770	100	40	4
411771	100	63	4
411772	100	80	4
411773	100	100	4
411780	300	40	4
411781	300	63	4
411782	300	80	4
411783	300	100	4
411800	300 sélectif	40	4
411801	300 sélectif	63	4
411790	500	40	4
411791	500	63	4
411792	500	80	4
411793	500	100	4
	Type B		
N			
411966	30	40	4
411967	30	63	4
411971	300	40	4
411972	300	63	4