

Interrupteurs-sectionneurs DX³-IS

de 16 à 125 A



Dimensions et caractéristiques techniques
voir page 208 ou www.ecataleg.be

Montage sur rail EN 60715
Coupure pleinement apparente

Réf.	Inter-sectionneurs à déclenchement	
	Catégorie d'emploi AC 22 A et AC 23 A (AC 22 A pour 125 A) suivant EN 60947-3	
	Manette rouge	
	Déclenchement à distance avec auxiliaire de commande associé	
	Acceptent les auxiliaires de commande et de signalisation (p. 196)	
	Acceptent les commandes motorisées (p. 197)	
	Indication visuelle de l'état réel des contacts : - position fermé (voyant rouge - I) - position ouvert (voyant vert) sur manette	
	Bipolaires 400 V\sim	
	Intensité nominale (A)	Nbre de modules
406527	40	2
406528	63	2
	Tripolaires 400 V\sim	
406535	40	3
406536	63	3
	Tétrapolaires 400 V\sim	
406543	40	4
406544	63	4
406546 ⁽¹⁾	100	6
406547 ⁽¹⁾	125	6

1 : Peut s'associer avec des blocs différentiels adaptables tétrapolaires 125 A (p. 193)

Réf.	Inter-sectionneurs	
	Catégorie d'emploi AC 22 A suivant EN 60947-3	
	Manette grise	
	Contacts à double coupure	
	Acceptent 1 auxiliaire de signalisation DX ³ (CA) (p. 196)	
	Unipolaires 250 V\sim	
	Intensité nominale (A)	Nbre de modules
406400	16	1
406401	20	1
406403	32	1
406411	40	1
406412	63	1
	Unipolaires à voyant 250 V\sim	
	Livrés avec lampe	
406404	20	1
406406	32	1
	Bipolaires 400 V\sim	
406431	16	1
406432	20	1
406434	32	1
406440	40	2
406441	63	2
	Bipolaires à voyant 250 V\sim	
	Livrés avec lampe	
406436	20	1
406438	32	1
	Tripolaires 400 V\sim	
406457	20	2
406459	32	2
406460	40	3
406461	63	3
406469	100	3
406470	125	3
	Tétrapolaires 400 V\sim	
406477	20	2
406479	32	2
406480	40	4
406481	63	4
406489	100	4
406490	125	4

Blocs différentiels adaptables
p. 193

Auxiliaires de commande et de signalisation
p. 196