

CX³ contacteurs de puissance sans commande manuelle

Auxiliaires pour contacteurs CX³



412535



412505



412429



412431

Caractéristiques techniques voir page 209 ou www.ecatalog.be

Conformes à la norme EN 61095
Reçoivent les auxiliaires ci-contre

Réf.	Contacteurs de puissance bobine 230 V~			
Bipolaires 250 V~				
412521	I max 16 A	Raccordement 	Type de contact NO + NF	Nbre de modules de 17,5 mm 1
412523	25 A		2 NO	1
412524	25 A		2 NF	1
412527	63 A		2 NO	2
Tétrapolaires 400 V~				
412535	25 A		4 NO	2
412536	25 A		4 NF	2
412533	25 A		2 NO + 2 NF	2
412541	63 A		4 NO	3

Réf.	Contacteurs de puissance bobine 24 V~			
Bipolaires 250 V~				
412503	I max 16 A	Raccordement 	Type de contact NO + NF	Nbre de modules de 17,5 mm 1
412505	25 A		2 NO	1
Tétrapolaires 400 V~				
412510	25 A		4 NO	2
412509	25 A		2 NO + 2 NF	2

Réf.	Auxiliaires de signalisation			
412429	Contacts auxiliaires inverseurs Permettent une signalisation de l'état de position des contacts du produit auquel ils sont associés Pour contacteurs 1 module de 16 à 25 A 2 auxiliaires maximum Se montent à gauche du contacteur			
412430	I max 5 A	Tension 250 V~ - 50/60 Hz	Type de contact NO + NF	Nbre de modules de 17,5 mm 0,5
Pour contacteurs 2 modules 25 A 2 auxiliaires maximum Se montent à gauche du contacteur 5 A 250 V~ - 50/60 Hz NO + NF 0,5				
412431	Pour contacteurs 40 et 63 A 1 auxiliaire maximum Se monte à gauche du contacteur 5 A 250 V~ - 50/60 Hz NO + NF 0,5			

Contacteurs industriels CTX³
Voir p. 116

