

Inters horaires AlphaRex³ hebdomadaires



412631

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Conformes aux normes EN 60730-1 et EN 60730-2-7
Avec concept de programmation par texte, 15 langues différentes au choix dans le sélecteur de langue, programmation facile à l'aide d'un ordinateur et du logiciel Legrand AlphaSoft, clé de transfert de données (réf. 412872) et adaptateur pour ordinateur (réf. 412873), possibilité de sauvegarde de la programmation sur la clé de transfert de données, mémoire EEPROM pour l'enregistrement des programmes de commutation, réserve de marche de 5 ans pour la date et l'heure, changement d'heure été/hiver automatique, précision de +/- 0,1 sec./jour, avec commutation au passage par zéro

Réf.	AlphaRex ³ hebdo
	<p>Interrupteur horaire journalier et hebdomadaire Programmation rapide par la sélection de blocs journaliers, blocs journaliers réglables individuellement ou sélection de blocs pré-réglés lun.-dim., lun.-ven. ou sam.-dim. Programmation à la seconde près Affichage des horaires de commutation de la semaine sur l'écran Avec les fonctions de confort supplémentaires suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programme de vacances - Programme aléatoire - Compteur d'heures de fonctionnement, plage de comptage 65 535 heures - Entrée de commande (réf. 412634) - Temporisation réglable de 0 sec. > 23 h 59 min. 59 sec. - Test d'une heure - Verrouillage des saisies à code PIN <p>Mode Expert pour d'autres fonctions supplémentaires:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fonction de cycle, horaire de commutation réglable de 1 sec. à 1 h 59 min. 59 sec. - Entrée de commande Extra (réf. 412634 + 412721) - Entrée de commande Arrêt (réf. 412634 + 412721) - Fonction de changement de canal (réf. 412641) - Possibilité d'activation du mode de synchronisation au réseau <p>Rétroéclairage Largeur: 2 modules</p>
412631	<p>Hebdo, 1 canal 230 V, 50/60Hz 1 inverseur 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1 56 programmes Temps de commutation le plus court 1 sec.</p>
412641	<p>Hebdo, 2 canaux 230 V, 50/60Hz 2 inverseurs 250 V/50 Hz, 2x16 A~ cos φ = 1 56 programmes (28 par canal) Temps de commutation le plus court 1 sec.</p>
412634	<p>Hebdo avec signal externe, 1 canal 230 V, 50/60Hz Avec entrée de commande 1 inverseur 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1 56 programmes Temps de commutation le plus court 1 sec.</p>

Inters horaires AlphaRex³ astronomiques



412657

Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Conformes aux normes EN 60730-1 et EN 60730-2-7
Avec concept de programmation par texte, 15 langues différentes au choix dans le sélecteur de langue, programmation facile à l'aide d'un ordinateur et du logiciel Legrand AlphaSoft, clé de transfert de données (réf. 412872) et adaptateur pour ordinateur (réf. 412873), possibilité de sauvegarde de la programmation sur la clé de transfert de données, mémoire EEPROM pour l'enregistrement des programmes de commutation, réserve de marche de 5 ans pour la date et l'heure, changement d'heure été/hiver automatique, précision de +/- 0,1 sec./jour, avec commutation au passage par zéro

Réf.	AlphaRex ³ astro
	<p>Avec fonction combinée pour l'enregistrement de programmes de commutation qui permettent de commuter les appareils électriques en fonction d'horaires astronomiques et/ou d'horaires fixes programmés Calcul astronomique quotidien de l'heure de lever et de coucher du soleil en fonction du lieu et des coordonnées géographiques saisies Offset pour l'heure de lever et de coucher du soleil réglable jusqu'à +/- 120 min. Les différences horaires sont réglées séparément pour l'heure de lever et de coucher du soleil Commande directement à partir du tableau de distribution, aucune cellule photoélectrique séparée n'est nécessaire Programmation rapide par la sélection de blocs journaliers, blocs journaliers réglables individuellement ou sélection d'un bloc pré-réglé lun.-dim., lun.-ven. ou sam.-dim. Programmation à la seconde près Affichage des horaires de commutation de la semaine sur l'écran avec les fonctions de confort supplémentaires suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programme de vacances - Programme aléatoire - Compteur d'heures de fonctionnement, plage de comptage 65 535 heures - Entrée de commande (réf. 412654) - Temporisation réglable de 0 sec.... 23 h 59 min. 59 sec. - Test d'une heure - Verrouillage des saisies à code PIN <p>Mode Expert pour d'autres fonctions supplémentaires:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fonction de cycle, horaire de commutation réglable de 1 sec. à 1 h 59 min. 59 sec. - Entrée de commande Extra (réf. 412654) - Entrée de commande Arrêt (réf. 412654) - Possibilité d'activation du mode de synchronisation au réseau <p>- Rétroéclairage Largeur: 2 modules</p>
412654	<p>Astro, 1 canal 230 V, 50/60Hz Avec entrée de commande 1 inverseur 250 V/50 Hz, 16 A~ cos φ = 1 56 programmes Temps de commutation le plus court 1 sec.</p>
412657	<p>Astro, 2 canaux 230 V, 50/60Hz 2 inverseurs 250 V/50 Hz, 2x16 A~ cos φ = 1 56 programmes (28 par canal) Temps de commutation le plus court 1 sec.</p>