

# Interrupteurs-inverseurs, poussoirs et inters à poussoirs CX<sup>3</sup>, commutateurs rotatifs



412900      412901      412904      412908      412916      412912      004655

Caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Réf.	Interrupteurs-inverseurs	Nbre de modules
412900	Conformes à la norme EN 60669-1 Intensité nominale 32 A Puissance maxi sur lampes à ballast intégré : 250 W <b>2 directions 250 V~</b> 	1
412901	<b>Double 2 directions 400 V~</b> 	2
412902	<b>2 directions à point milieu 250 V~</b> 	1
412903	<b>Double 2 directions à point milieu 250 V~</b> 	2
412904	<b>Interrupteur NO + NF 250 V~</b> 	1

Réf.	Poussoirs	Nbre de modules
412908	Position monostable Conformes à la norme EN 60669-1 Intensité nominale 20 A - 250 V <b>Poussoirs - simple fonction</b> 1 NO 	1
412909	1 NF 	1
412916	<b>Poussoir - double fonction sans voyant</b> 1 NO (bouton vert) + 1 NF (bouton rouge) 	1
412918	<b>Poussoir - double fonction avec voyant</b> 1 NO + voyant LED vert 12/48 V~/=	1
412919	1 NF + voyant LED rouge 12/48 V~/=	1
412920	1 NO + voyant LED vert 110/400 V~	1
412940	1 NF + voyant LED rouge 110/400 V~	1

Réf.	Inters à poussoirs	Nbre de modules
412910	Position bistable Conformes à la norme EN 60669-1 Intensité nominale 20 A - 250 V Puissance maxi sur lampes à ballast intégré : 250 W <b>Inters à poussoirs - simple fonction</b> 2 NO 	1
412911	1 NO + NF 	1
412912	<b>Inters à poussoirs - double fonction avec voyant</b> 1 NO + voyant LED vert 12/48 V~/=	1
412913	1 NF + voyant LED rouge 12/48 V~/=	1
412914	1 NO + voyant LED vert 110/400 V~	1
412915	1 NF + voyant LED rouge 110/400 V~	1

Réf.	Commutateurs rotatifs	Nbre de modules
004655	Pouvoir de coupure AC 22 A suivant IEC 60947-3 <b>4 directions avec arrêt</b> Pour commande de ventilation unipolaire Intensité nominale (A) 16 A 400 V~ Raccordement  Position 1• 2 • 3 0• ← • 4	3
004656	<b>2 directions avec rappel à l'arrêt</b> Bipolaire 16 A 400 V~  1• 0 • 2	3
004658	<b>2 directions avec arrêt</b> Bipolaire 16 A 400 V~ 	3