

# Choix des supports jeux de barres pour XL<sup>3</sup> S 4000

(suite)

In max. (A)		Barres cuivre plates				
		400	800	3000	4000	
Montage	Supports					
		339900	339901	339906	339920/21/22/23 (entraxes : 75 mm)	339929/30 (entraxes : 125 mm)
<b>XL<sup>3</sup> S 4000</b>						
	P : 400	339900 + 339734			339920/23 + 339936/37/38/39 <sup>(3)</sup>	
	P : 600	Accès par l'avant <sup>(1)</sup>	339900 + 339735	339906 + 339735	339921/23 + 339936/37/38/39	
		Accès par l'arrière <sup>(2)</sup>	339900 + 339735	339906 + 339735	339921/23 + 339936/37/38/39	
	P : 800	Accès par l'avant <sup>(1)</sup>	339900 + 339736	339906 + 339736	339922/23 + 339936/37/38/39	
		Accès par l'arrière <sup>(2)</sup>	339900 + 339736	339906 + 339736	339922/23 + 339936/37/38/39	
		P : 400	339900 + 339734			339920/23 + 339936/37/38/39 <sup>(3)</sup>
P : 600		Accès par l'avant <sup>(1)</sup>	339900 + 339735	339906 + 339735	339921/23 + 339936/37/38/39	
		Accès par l'arrière <sup>(2)</sup>	339900 + 339735	339906 + 339735	339921/23 + 339936/37/38/39	339929/30
P : 800		Accès par l'avant <sup>(1)</sup>	339900 + 339736	339906 + 339736	339922/23 + 339936/37/38/39	
		Accès par l'arrière <sup>(2)</sup>	339900 + 339736	339906 + 339736	339922/23 + 339936/37/38/39	339929/30
		P : 600 mm				339920/23 + 339936/37/38/39
	P : 800 mm		339906 + 339735	339921/23 + 339936/37/38/39		
	P : 600 mm		339906 + 339735			
	P : 800 mm		339906 + 339736			
	L : 16 modules					
	L : 24 modules		339901 + 337981			
	L : 36 modules		339901 + 337982			
	L : 16 modules / 450 mm				339920/23 + 339936/37/38/39 <sup>(6)</sup>	
	L : 24 modules		339906 + 339735	339921/23 + 339936/37/38/39 <sup>(6)</sup>		
	L : 36 modules		339906 + 339736	339922/23 + 339936/37/38/39 <sup>(6)</sup>		
	Gaine à câbles interne				339920 + 339936/37/38/39 + 339736 x 2	
	Gaine à câbles interne avec montant intermédiaire en fond				339920 + 339936/37/38/39 + 339737 x 2	
	Gaine à câbles largeur : 350 mm				339920 + 339936/37/38/39 + 339730 x 2	339929 + 339730 x 2
	Gaine à câbles largeur : 450 mm / 16 modules				339920 + 339936/37/38/39 + 339731 x 2	339929 + 339731 x 2
	L : 24 modules				339920 + 339936/37/38/39 + 339735 x 2	339929 + 339735 x 2
	L : 36 modules				339920 + 339936/37/38/39 + 339736 x 2	339929 + 339736 x 2

1 : le jeu de barres principal horizontal se situe à l'avant de l'armoire. Les jeux de barres verticaux sont donc accessibles par l'avant de l'armoire, derrière la face avant (principalement par les gaines à câbles).  
 2 : le jeu de barres principal horizontal se situe en fond d'ensemble. Les jeux de barres verticaux sont accessibles par l'arrière de l'armoire, en retirant les panneaux arrière.  
 3 : branchement possible uniquement avec un jeu de barres horizontal haut ou bas composé de barres aluminium en C ;  
 4 : châssis partiel 5 : montage derrière la traverse du montant central