

Choix de la répartition HX³ optimisée

Répartition HX ³		I _{max}	réf.	XL ³ 160	XL ³ 400	XL ³ 800	XL ³ 4000
Répartiteurs HX ³ auto (p. 245)		125 A	405230 (1 rangée)		●	●	●
			405231 (1/2 rangée)	●	●	●	●
Répartiteurs HX ³ plug (p. 246)		125 A	405240 (24 modules)	●	●	●	●
			405241 (36 modules)			●	●
Répartiteurs de rangée HX ³ tétrapolaires (p. 247)		250 A	404480 ⁽¹⁾ (24 modules) 404481 ⁽²⁾ (24 modules)		●		
		400 A	404483 ⁽¹⁾ (24 modules) 404484 ⁽²⁾ (24 modules)			●	●

(1) Avec connexion directe, alimentation par jeu de barre en fond d'armoire
(2) Sans connexion, alimentation par l'appareil de tête de rangée ou par le module d'alimentation latérale réf. 404482

Choix de la répartition HX³/VX³ IS

Répartition IS en armoire XL ³ 4000			IS 223	IS 233	IS 333	
Châssis colonne VX ³ IS (p. 256)		Montants, supports isolants et cloisonnements forme 4b	Pour prof. 725 mm	404600	404600	404600
			Pour prof. 975 mm	404602	404602	404602
		Barres aluminium cuivré étamé	1250 A	404604	404604	404604
			2000 A	404606	404606	404606
Bases VX ³ IS pour appareils (p. 256)		DPX ³ 160	3P	404610	404620	404640
			4P	404611	404621	404641
		DPX ³ 160 différentiel	4P	404611	404631	404651
			DPX ³ 250	3P	404612	404622
		4P		404613	404623	404643
		DPX ³ 250 différentiel	4P	404613	404633	404653
			DPX ³ 630	3P	404616	404626
		4P		404617	404627	404647
DPX ³ 630 avec bloc différentiel	3P	404616	404636	404656		
	4P	404617	404637	404657		
Répartiteurs de rangée tétrapolaires (p. 254 -255)		HX ³ IS 125 A (modules de connexion : voir p. 254)		404668	-	-
		HX ³ IS 400 A (bases support : voir p. 255)		404660	-	-