

Cache - bornes coffrets 1 à 9 modules



001301 001302 001304 001306 001308

Dimensions : **page ci-contre**

Coffrets classe II □ - IP 30 - IK 05
Auto-extinguibilité suivant EN 60695-2-11
Blanc RAL 9010

Réf.	Coffrets cache-bornes	
	Livrés filmés, capot clipsable (livré non clipsé) et plombable Coffrets composés de : • 1 fond avec trous oblongs de positionnement • 1 rail permettant le passage des fils	
	Coffrets 1 à 4 modules	
	Capacité en modules de 17,5 mm	Dimensions (mm) Haut. x Larg. x Prof.
001301	1	140 x 30 x 72
001302	2	140 x 50 x 72
001304	4	160 x 90 x 74
	Coffret 6 modules	
	Livré avec 1 bornier de terre IP 2X avec 4 trous 1,5-16 mm ² (p. 225)	
	Capacité en modules de 17,5 mm	Dimensions (mm) Haut. x Larg. x Prof.
001306	6	160 x 128 x 74
	Accessoire	
001398	Embout souple pour entrée par tube rigide ou câble	

Réf.	Coffret 8/9 modules	
	Coffret composé de : • 1 fond avec trous oblongs de positionnement • 1 rail permettant le passage des fils	
	Coffret mini Ekinoxe	
	Livré avec 1 bornier de terre IP 2X avec 8 trous 1,5-16 mm ² (p. 225) Fixation du capot par 4 vis à pas rapide	
	Capacité en modules de 17,5 mm	Dimensions (mm) Haut. x Larg. x Prof.
001308	8 + 1	180 x 190 x 83
	Portes IP 40 - IK 07	
001328	Porte blanche	
001338	Porte transparente	
	Accessoires	
001390	Serrure à clé n° 850	
001398	Embout souple pour entrée par tube rigide ou câble	

Coffrets DRIVIA™ 13 modules par rangée



401218 401217 + 401332

Caractéristiques techniques : **page ci-contre**

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C
Conformes à la norme CEI 60670-24
Permettent de réaliser des ensembles conformes à la CEI 61439-3

Réf.	Coffrets 13 modules par rangée				
	Conformes à la norme CEI 60670-24 Blanc RAL 9003 - rails inclinables 3 positions et extractibles - espace sous rails : 40 mm - entraxe entre rails : 125 mm - classe II - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte) Livrés avec : - bornier de terre à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection Capacités des borniers (voir page ci-contre) - obturateurs séparables par module et demi-module (voir page ci-contre) - planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires - 1 porte-étiquette par rangée				
	Nbre de rangées	Nbre de modules de 17,5 mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
401216	1	13	250	250	103,5
401217	2	26	375	250	103,5
401218	3	39	500	250	103,5
401219	4	52	625	250	103,5

Réf.	Portes IP 40 - IK 07	
	Charnières invisibles, pré-montées Reçoivent les serrures réf. 401391 (page ci-contre)	
	Blanches RAL 9003	
401331	Pour coffret réf. 401216	
401332	Pour coffret réf. 401217	
401333	Pour coffret réf. 401218	
401334	Pour coffret réf. 401219	
	Transparentes	
401341	Pour coffret réf. 401216	
401342	Pour coffret réf. 401217	
401343	Pour coffret réf. 401218	
401344	Pour coffret réf. 401219	

Disjoncteurs modulaires
Voir p. 178 ou www.ecataleg.be

