

Coffrets Plexo³

étanches IP 65



Dimensions **page ci-contre**

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 650 °C
 Coffrets étanches IP 65 - IK 09 - Classe II
 Permettent de réaliser des ensembles conformes à la CEI 61439-3
 Porte et coffret entièrement réversibles
 Châssis et plastrons amovibles à partir des versions 2 rangées
 Rail à 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés
 Espace entre les rails : 150 mm
 De base, le coffret est pourvu d'entrées de câble défonçables (voir ci-contre)
 Le coffret est livré avec embouts (voir ci-contre)
 Reçoivent les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires
 Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables
 Matière polystyrène résistant aux chocs
 Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé L746A
 Livrés avec borniers de terre IP 2X (sauf réf. 601932), étiquettes et porte-étiquettes

Réf.	Coffrets 2 à 8 modules	
	Nombre de rangées	Nombre de modules de 17,5 mm
601932 ¹	1	2 (+1)
601954	1	4
601956	1	6
601958	1	8

Réf.	Coffrets 12 modules par rangée	
	Nombre de rangées	Nombre d'obturateurs de 5 modules
601961	1	1
601962	2	2
601963	3	2

Réf.	Coffrets 18 modules par rangée	
	Nombre de rangées	Nombre d'obturateurs de 5 modules
601965	1	1
601966	2	2
601967	3	3
601968	4	3

Réf.	Coffrets étanches pour installations photovoltaïques	
	Nombre de rangées	Nombre d'obturateurs de 5 modules
414033	1	1
414034	2	2

(1) Fourni sans bornier de terre

Réf.	Accessoires
001966	Serrure à clé N° 850
001967	Ensemble de jumelage Assure le passage des câbles entre 2 coffrets ou gaines multifonctions en vertical tout en conservant l'IP 65
001968	Kit de plombage Jeu de 2 caches-vis plombables pour capot et 8 supports plombables pour plastron
	Gainés multifonctions S'associent aux coffrets de 12 et 18 modules en utilisant le kit d'association réf. 001967 Reçoivent les unités de commande et accessoires suivants : prises P17, 16 et 32 A à entraxe 70 x 70, prises encastrées Plexo IP 55, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine. Livrées avec charnières reliant le capot et le fond du coffret
001917	Pour coffrets 2 rangées
001918	Pour coffrets 3 rangées
001969	Pattes de fixation Jeu de 4 pattes de fixation murale
001961	Obturateurs 5 modules, sécables par demi-module, gris foncé
001955	Embouts à perforation directe Lot composé de 2 embouts ISO Ø 32 mm, 5 embouts ISO Ø 25 mm et 10 embouts ISO Ø 20 mm
001956	Lot composé de 100 embouts ISO Ø 20 mm
001957	Lot composé de 100 embouts ISO Ø 25 mm
001958	Lot composé de 100 embouts ISO Ø 32 mm
001964	Plastrons pleins Pour coffrets 12 modules par rangée
001965	Pour coffrets 18 modules par rangée
001962	Plaques perforées Permettent de remplacer le rail DIN par une plaque LINA 25 pour intégration de produits non modulaires
401853	Pour coffret 12 modules, hauteur 150 mm Pour coffret 18 modules, hauteur 150 mm
001970	Charnières Jeu de 2 charnières reliant le fond du coffret et le capot
001971	Support d'installation Support d'installation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet encastré, sur les coffrets à partir de 2 rangées
001972	Supports de fixation pour borniers Jeu de 2 supports pour installation de borniers ou supports vides supplémentaires dans les coffrets
001973	Supports simples pour coffrets 1 et 2 rangées, 12 et 18 modules Supports doubles pour coffrets 3 et 4 rangées, 12 et 18 modules
004817	Supports vides pour borniers Reçoivent les borniers nus à visser (p. 225) Support vide 35 trous (276 mm) pour coffrets Plexo ³ 12 modules
404821	Support vide 50 trous (longueur 385 mm) pour coffrets Plexo ³ 18 modules et XL ³ 125