

Coffrets métal XL³ S 160

24 modules par rangée



337204



337224

Dimensions voir **p. 273**

Coffrets livrés avec rails montés (entraxe 150 mm) et plastrons hauteur complète
 Portes et borniers de terre à commander séparément
 Reçoivent les DPX³ 160 et les appareils de protection modulaires
 Permettent la réalisation d'ensembles certifiés IEC 61439-2 et -3
 IP 40 avec porte
 IP 30 sans porte
 Haut et bas prédécoupés pour le passage des câbles
 Peuvent recevoir les goulottes Lina 25

Réf.	Coffrets 24 modules montage en saillie					
	Plastrons et corps : RAL 9003					
	Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
337202	2	48	440	595	135	
337203	3	72	590	595	135	
337204	4	96	740	595	135	
337205	5	120	890	595	135	
337206	6	144	1040	595	135	
337207	7	168	1190	595	135	
337208	8	192	1340	595	135	

Réf.	Coffrets 24 modules montage encastré					
	Livrés avec pattes de fixation Plastrons : RAL 9003					
	Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
337222	2	48	512	667	138	
337223	3	72	662	667	138	
337224	4	96	812	667	138	
337225	5	120	962	667	138	
337226	6	144	1112	667	138	
337227	7	168	1262	667	138	
337228	8	192	1412	667	138	