

# Coffrets métal XL<sup>3</sup> S 160

36 modules par rangée



337214



337234

Dimensions voir **p. 273**

Coffrets livrés avec rails montés (entraxe 150 mm) et plastrons hauteur complète  
 Portes et borniers de terre à commander séparément  
 Reçoivent les DPX<sup>3</sup> 160 et les appareils de protection modulaires  
 Permettent la réalisation d'ensembles certifiés IEC 61439-2 et -3  
 IP 40 avec porte  
 IP 30 sans porte  
 Haut et bas prédécoupés pour le passage des câbles  
 Peuvent recevoir les goulottes Lina 25

## Réf. Coffrets 36 modules avec montage en saillie

Réf.	Plastrons et corps : RAL 9003					
	Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
337214	4	144	740	810	135	200 150 150 200
337215	5	180	890	810	135	200 150 150 150 200
337216	6	216	1040	810	135	200 150 150 150 150 200
337217	7	252	1190	810	135	200 150 150 150 150 150 200
337218	8	288	1340	810	135	200 150 150 150 150 150 150 200

## Réf. Coffrets 36 modules avec montage encastré

Réf.	Livrés avec pattes de fixation Plastrons : RAL 9003					
	Nbre de rangées	Nbre de modules	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
337234	4	144	812	883	138	200 150 150 200
337235	5	180	962	883	138	200 150 150 150 200
337236	6	216	1112	883	138	200 150 150 150 150 200
337237	7	252	1262	883	138	200 150 150 150 150 150 200
337238	8	288	1412	883	138	200 150 150 150 150 150 150 200