



337254



337264



337274



337284

Réf.	Portes métal
	Livrées avec poignée réf. 339710
	Pour coffrets 24 modules par rangée
	Pour coffret (modules)
337252	2 x 24
337253	3 x 24
337254	4 x 24
337255	5 x 24
337256	6 x 24
337257	7 x 24
337258	8 x 24
	Pour coffrets 36 modules par rangée
337264	4 x 36
337265	5 x 36
337266	6 x 36
337267	7 x 36
337268	8 x 36

Réf.	Portes vitrées
	Livrées avec poignée réf. 339710
	Pour coffrets 24 modules par rangée
	Pour coffret (modules)
337272	2 x 24
337273	3 x 24
337274	4 x 24
337275	5 x 24
337276	6 x 24
337277	7 x 24
337278	8 x 24
	Pour coffrets 36 modules par rangée
337284	4 x 36
337285	5 x 36
337286	6 x 36
337287	7 x 36
337288	8 x 36

Réf.	Poignées de rechange pour portes
339710	Poignée pour porte XL ³ S 160
339715	Poignée à barillet n°405 Livrée avec 1 jeu de 2 clés

Réf.	Accessoires
337404	Kit de jumelage Pour relier entre eux, à la verticale, deux coffrets XL ³ S 160 montés en saillie
337400	Pattes de fixation murale Jeu de 4 pattes pour fixation murale
337406	Kit de fixation pour cloison creuse Kit pour fixation des coffrets XL ³ S 160 avec montage encastré dans cloisons creuses
337405	Supports de fixation pour goulotte Jeu de 2 supports

Réf.	Platines de fixation et plastrons pour DPX ³ 160
337410	Pour coffrets XL ³ S 160 - 24 modules par rangée
337411	Pour coffrets XL ³ S 160 - 36 modules par rangée

Réf.	Kit de réglage de la position du rail pour DPX ³ 160
337407	Permet de positionner le rail à la bonne hauteur pour recevoir les DPX ³ 160 Pour coffrets XL ³ S 160, 24 et 36 modules par rangée

Réf.	Pochettes autocollantes pour plans																				
	Ouvertes - RAL 7035																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dim. extérieures</th> <th colspan="3">Dim. intérieures</th> </tr> <tr> <th>Haut. (mm)</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Haut. (mm)</th> <th>Larg. (mm)</th> <th>Prof. (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>235</td> <td>340</td> <td>200</td> <td>310</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>165</td> <td>260</td> <td>130</td> <td>230</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>	Dim. extérieures		Dim. intérieures			Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	235	340	200	310	18	165	260	130	230	18
Dim. extérieures		Dim. intérieures																			
Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)																	
235	340	200	310	18																	
165	260	130	230	18																	
036580																					
036581																					
	Fermée - RAL 7035																				
036582	Rigide, plastique, IP 50 Dim. intérieures : 324 x 120 x 18 mm																				
	Transparente																				
009799	Plastique souple A4 - 305 x 220 mm																				

Réf.	Rehausse de rail
338240	Destinée à la cohabitation sur une même rangée, d'appareils modulaires et de DPX ³ 160/250

Réf.	Obturateurs RAL blanc 9003
001660	5 modules, séparable par module ou demi-module
339754	24 modules, bandeau lisse, découpable

Réf.	Porte-repères adhésifs clipsables
	Livré avec planche d'étiquettes pour repérage des rangées sur plastron
339755	24 modules
339756	36 modules

Réf.	Raccordement des conducteurs de protection
	Barreau laiton complémentaire
	Pour conducteurs de protection. Se fixe à l'aide des pattes fournies
037300	Pour coffret largeur 24 modules
339757	Pour coffret largeur 36 modules
	Conducteur de liaison équipotentielle
339753	Longueur 350 mm. Section 6 mm ²