



338005 + 338202  
+ 338203



338006 + 338203 x 2



338007 + 338203  
+ 338204



338040

Portes, panneaux latéraux ou arrière, supports pour plastrons et montants fonctionnels à commander séparément (sauf pour les armoires d'angle). Livrées avec 4 pièces d'angle pour le socle (réf. 338200).

Reçoivent les appareils de protection jusqu'à 4000 A. Permettent la réalisation d'ensembles certifiés IEC 61439-2

IP 30 sans porte

IP 40 avec porte

Hauteur extérieure 2000 ou 2200 mm

Capacité 16 modules / rangée (armoires largeur\* 424 mm), 24 modules / rangée (armoires largeur\* 574 mm), 36 modules / rangée (armoires largeur\* 774 mm)

Hauteur plastronnable utile 1800 mm ou 2000 mm

Réf.	Armoires hauteur 2000 mm			
	Profondeur 400 mm			
	Hauteur plastronnable (mm)	Nombre de modules par rangée	Larg.	
			totale* (mm)	utile (mm)
338001	1800	16	424	350
338002	1800	24	574	500
338003	1800	36	774	700
	Profondeur 600 mm			
338005	1800	16	424	350
338006	1800	24	574	500
338007	1800	36	774	700
	Profondeur 800 mm			
338009	1800	16	424	350
338010	1800	24	574	500
338011	1800	36	774	700

Armoires hauteur 2200 mm				
	Profondeur 400 mm			
	Hauteur plastronnable (mm)	Nombre de modules par rangée	Larg.	
			totale* (mm)	utile (mm)
338021	2000	16	424	350
338022	2000	24	574	500
338023	2000	36	774	700
	Profondeur 600 mm			
338025	2000	16	424	350
338026	2000	24	574	500
338027	2000	36	774	700
	Profondeur 800 mm			
338029	2000	16	424	350
338030	2000	24	574	500
338031	2000	36	774	700

Armoires d'angle	
Livrées avec panneaux latéraux, porte pleine et socles	
Hauteur 2000 mm	
Pour armoire profondeur (mm)	
338040	400
338041	600
338042	800
Hauteur 2200 mm	
338050	400
338051	600
338052	800

Réf.	Gaines à câbles externes		
S'associent à droite ou à gauche des armoires à l'aide des kits de jumelage réf. 337949/50			
Pour armoires hauteur 2000 mm			
	Hauteur plastronnable (mm)	Largeur totale (mm)	Pour armoire profondeur (mm)
338000	1800	350	400
338004	1800	350	600
338008	1800	350	800
Pour armoires hauteur 2200 mm			
338020	2000	350	400
338024	2000	350	600
338028	2000	350	800

Portes métal	
Livrées avec poignée fixe	
Hauteur 2000 mm	
Pour armoires largeur (mm)	
338100	350
338101	450
338102	600
338103	800
Hauteur 2200 mm	
338110	350
338111	450
338112	600
338113	800

Portes vitrées	
Livrées avec poignée fixe	
Hauteur 2000 mm	
Pour armoires largeur (mm)	
338120	450
338121	600
338122	800
Hauteur 2200 mm	
338130	450
338131	600
338132	800

Poignées de rechange pour portes	
339713	Pour XL <sup>3</sup> S 4000
339718	Poignée à barillet n°405 Livrée avec 1 jeu de 2 clés

\*sans panneaux latéraux