

# XL<sup>3</sup> 400

## portes et accessoires



Réf.		<b>Portes RAL 7035</b>			
Livrées avec poignée Barillets interchangeables (à commander séparément) 2 points de condamnation haut et bas à partir de hauteur 900 mm					
<b>Galbées</b>					
		Pour coffret/armoire Hauteur (mm)	Distance plastron/porte (mm)		
Métal	Vitrée		Métal	Vitrée	
020253	020263	600	57	53	
020254	020264	750	57	53	
020255	020265	900	57	53	
020256	020266	1050	57	53	
020257	020267	1200	57	53	
020258	020268	1500/1600	57	53	
020259	020269	1900	57	53	
<b>Plates<sup>(1)</sup></b>					
Métal	Vitrée				
020273	020283	600	38	34	
020274	020284	750	38	34	
020275	020285	900	38	34	
020276	020286	1050	38	34	
020277	020287	1200	38	34	
020278	020288	1500/1600	38	34	
020279	020289	1900	38	34	
<b>Plates pour gaines à câbles</b>					
Métal					
020163		600	38		
020164		750	38		
020165		900	38		
020166		1050	38		
020167		1200	38		
020168		1500/1600	38		
020169		1900	38		

Réf.		<b>Équipements pour portes</b>	
<b>Barillets à clé et empreinte</b>			
Pour portes métal ou vitrées Livrés avec 1 jeu de 2 clés			
020291		Type 405	
020292		Type 455	
020293		Type 1242E	
020294		Type 2433A	
020296		Empreinte double barre	
<b>Joint pour IP 43</b>			
020130		Livré prêt à l'emploi - longueur 5,5 m pour coffrets (largeur 660 et 910 mm), armoires et gaines à câbles	
<b>Poignée de rechange pour armoires ≥ 1500 mm</b>			
020299		Poignée à barillet interchangeable (à commander séparément)	

Réf.		<b>Pochettes autocollantes pour plans</b>				
<b>Ouvertes - RAL 7035</b>						
		Dim. extérieures		Dim. intérieures		
		Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
036580		235	340	200	310	18
036581		165	260	130	230	18
<b>Fermée - RAL 7035</b>						
Rigide, plastique, IP 50 Dim. intérieures : 324 x 120 x 18 mm						
<b>Transparente</b>						
009799		Plastique souple A4 - 305 x 220 mm				
<b>Accessoires pour coffrets, armoires et gaines</b>						
<b>Supports de fixation de câbles</b>						
Permettent la fixation de colliers pour le maintien de câbles à l'entrée du coffret						
020135		Pour coffrets et armoires				
020137		Pour gaines à câbles				
<b>Socles</b>						
Hauteur 100 mm						
020110		Pour coffrets et armoires				
020112		Pour gaines à câbles				
<b>Support universel pour gaines à câbles</b>						
Permet le montage de borniers, bornes de terre...						
020196		Jeu de 3 supports métal				
<b>Cloison pour compartimentage horizontal</b>						
020190		Cloison métal				
<b>Plaque d'entrée de câbles</b>						
020120		Plaque découpable supplémentaire pour XL <sup>3</sup> 400 métal				
<b>Plaques à embouts</b>						
2 x Ø4 à 32 mm et 22 x 4 à 20 mm						
020121		Pour XL <sup>3</sup> 400 métal				
020171		Pour XL <sup>3</sup> 400 isolant				
<b>Pattes de fixation murale</b>						
020100		Jeu de 4 pattes métal pour coffret XL <sup>3</sup> 400 métal				
020150		Jeu de 4 pattes plastique pour coffret XL <sup>3</sup> 400 isolant				

(1) Non adaptées au Vistop poignée frontale et DPX-IS 250