

# XL<sup>3</sup> 400

platines, plastrons pleins, éclairage de tableau et accessoires



Réf.	Platines universelles perforées
020241	Se fixent directement sur les montants fonctionnels
020242	Hauteur 200 mm, pour coffrets et armoires
020243	Hauteur 300 mm, pour coffrets et armoires
	<b>Clips écrous pour platines perforées</b>
036440	Pour vis M4
036441	Pour vis M5

Plastrons pleins		
1/4 de tour, préhensibles et plombables		
Pour coffrets et armoires		Hauteur (mm)
Métal	Isolant	
020340	020390	50
020341	020391	100
020342	020392	150
020343	020393	200
020344	020394	300
Pour gaines à câbles		Hauteur (mm)
Métal	Isolant	
020141		50
020142		100
020140		200
	020197	300
	020198	400
020143	020199	550
020144		700
020145		850
020146		1000
020147		1150
020148		1450
020149		1750

Réf.	Éclairage de tableau
020389	Plastron métal, hauteur 100 mm, équipé d'une lampe fluo et d'un détecteur de mouvement Pour coffrets et armoires XL <sup>3</sup> 400

Réf.	Cornet de finition
020160	Assure la finition parfaite de la jonction goulotte 65 x 250 - coffrets ou armoires XL <sup>3</sup> 400 Couleur gris RAL 7035

Réf.	Rail universel
020204	Se fixe sur les montants fonctionnels Largeur 515 mm

Réf.	Dispositif de fixation réglable universel
020202	Composé d'un rail et de 2 équerres de fixation réglables Se fixe sur les montants fonctionnels Pour coffrets et armoires XL <sup>3</sup> 400

Réf.	Accessoires
020090	<b>Support de fixation isolant</b> Jeu de 2 supports Se monte directement sur les montants fonctionnels des coffrets et armoires XL <sup>3</sup> 400/800 Permet la réalisation d'une terre isolée avec barreau cuivre 12 x 4 mm (réf. 037349) ou barreau plat 12 x 2 mm (réf. 004819) et bornier IP 2X Reçoit également les rails universels réf. 020204, 020605/54
020135 020137	<b>Supports de fixation de câbles</b> Permettent la fixation de colliers pour le maintien de câbles à l'entrée du coffret Pour coffrets et armoires Pour gaines à câbles
020196	<b>Support universel</b> Permet le montage de borniers, bornes de terre... Jeu de 3 supports métal Pour gaine à câbles externe métal
020092 020091	<b>Clips écrous et vis</b> Montage en face avant par 1/4 de tour sur montants fonctionnels Clips écrou pour vis M6 Vis M6
020098	<b>Bombe de peinture (400 ml)</b> RAL 7035
020051 001665	<b>Obturateurs</b> RAL 7035 Pour plastron métal ou isolant 24 modules, bandeau lisse découpable 18 modules, séparable par module ou 1/2 module
020399	<b>Porte-repère adhésif clipsable</b> Livré avec planche d'étiquettes pour repérage des rangées sur plastron, 24 modules
020240	<b>Joint de protection</b> Pour protection des découpes sur platine Longueur 10 m, découpable