

XL³ 800

armoires de distribution



Dimensions voir www.ecatalog.be

IP 43 – IK 08 avec kit et porte
IP 40 – IK 08 avec porte
IP 30 – IK 07 sans porte

Armoires en métal

Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 800 A

Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s

Capacité 24 et 36 modules par rangée

RAL 7035 (socle RAL 7004)

Livrées à plat avec montants fonctionnels fixés sur le fond, plaque d'entrée de câbles découppable et accessoires de jumelage (horizontal et vertical)
Permettent la réalisation d'ensembles certifiés selon IEC 61439-2

Réf.	Armoires à équiper				
	Livrées avec socle, hauteur : 100 mm				
	Largeur 660 mm				
	24 modules par rangée				
	Hauteur totale (mm)	Hauteur plastronnable (mm)	Largeur		Prof. (mm)
			extérieure (mm)	utile (mm)	
020403	1550	1400	660	600	230
020404	1950	1800	660	600	230
	Largeur 910 mm				
	Peuvent intégrer une gaine à câbles				
	36 ou 24 modules (si gaine à câbles interne)				
	Hauteur totale (mm)	Hauteur plastronnable (mm)	Largeur		Prof. (mm)
			extérieure (mm)	utile (mm)	
020408	1550	1400	910	850	230
020409	1950	1800	910	850	230

Gaines à câbles internes	
Kits gaines à câbles internes	
Se montent à droite ou à gauche à l'intérieur des armoires de largeur 910 mm	
Ensembles comprenant : montant et accessoires de montage	
Permettent de réaliser une gaine à câbles de largeur utile 250 mm	
020428	Pour armoire hauteur 1550 mm, réf. 020408
020429	Pour armoire hauteur 1950 mm, réf. 020409
Dispositifs de fixations	
020678	Pour DPX ³ 630 vertical
020679	Pour DPX ³ 630 vertical avec différentiel
Plastrons à charnières et serrures	
Prédécoupés pour DPX ³ 630 avec ou sans différentiel	
020448	Pour gaine à câble interne, hauteur 1550 mm
020449	Pour gaine à câble interne, hauteur 1950 mm

Réf.		Portes	
Livrées avec poignées à barillets interchangeables (p. 301), à commander séparément			
Galbées			
		Pour armoire	Distance plastron/porte
Métal	Vitrée	Hauteur x Largeur (mm)	Métal Vitrée
021253	021263	1550 x 660	67 63
021254	021264	1950 x 660	67 63
021258	021268	1550 x 910	67 63
021259	021269	1950 x 910	67 63

Réf.		Gaines à câbles externes			
Gaines latérales					
S'associent à droite ou à gauche					
Livrées avec un socle hauteur 100 mm et accessoires de jumelage					
	Hauteur totale (mm)	Hauteur plastronnable (mm)	Largeur		Prof. (mm)
			extérieure (mm)	utile (mm)	
020423	1550	1400	460	400	230
020424	1950	1800	460	400	230
Dispositifs de fixation					
020627	Pour DPX-IS 630 vertical				
020628	Pour DPX ³ 630 vertical				
020629	Pour DPX ³ 630 vertical avec différentiel				
Plastrons à charnières et serrures					
020443	Prédécoupés pour DPX ³ 630 avec ou sans différentiel				
020441	Prédécoupés pour DPX-IS 630				
Portes					
020433	Pour gaine à câbles hauteur 1550 mm				
020434	Pour gaine à câbles hauteur 1950 mm				

Réf.	Kit IP 43
020130	Livré prêt à l'emploi - longueur 5,5 m pour coffrets (largeur 660 et 910 mm), armoires et gaines à câbles

Équipements de distribution et plastrons (p. 312 à 316)

Accessoires de câblage (p. 316)

Répartition (p. 224 à 250)