

XL³ 800 - IP 55

coffrets de distribution IP 55



020451



020456



021271



021276

Dimensions voir www.ecataleg.be

IP 55 - IK 08 avec porte
Coffrets en métal
Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 630 A
Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s
Capacité 24 et 36 modules par rangée
RAL 7035
Jumelage horizontal

Réf.	Coffrets à équiper				
	Livrés sans flancs latéraux				
	Largeur 700 mm				
	24 modules par rangée				
	Hauteur totale (mm)	Hauteur plastronnable (mm)	Largeur		Prof. (mm)
			extérieure (mm)	utile (mm)	
020451	1095	1000	700	600	225
020452	1295	1200	700	600	225
	Largeur 950 mm				
	Peuvent intégrer une gaine à câbles				
	36 ou 24 modules (si gaine à câbles intégrée)				
	Hauteur totale (mm)	Hauteur plastronnable (mm)	Largeur		Prof. (mm)
			extérieure (mm)	utile (mm)	
020456	1095	1000	950	850	225
020457	1295	1200	950	850	225
	Flancs latéraux				
	Jeu de 2 flancs				
020466	Pour coffret hauteur 1095 mm				
020467	Pour coffret hauteur 1295 mm				

Réf.	Gaines à câbles internes
	Kits gaines à câbles internes
	Ensembles comprenant : montant et accessoires de montage
	Permettent de réaliser une gaine à câbles de largeur utile : 250 mm, à droite ou à gauche à l'intérieur des coffrets de largeur 950 mm
020426	Pour coffret hauteur 1095 mm, réf. 020456
020427	Pour coffret hauteur 1295 mm, réf. 020457
	Plastrons à charnières et serrures
020446	Pour gaine à câbles interne hauteur 1095 mm
020447	Pour gaine à câbles interne hauteur 1295 mm

Réf.	Portes plates	
	Livrées avec poignées à barillet interchangeable (p. 301), à commander séparément	
	Pour armoire Haut. x Larg. (mm)	Distance plastron/porte (mm)
Métal		
021271	1095 x 700	48
021272	1295 x 700	48
021276	1095 x 950	48
021277	1295 x 950	48

Réf.	Accessoires
020585	Kit d'étanchéité IP 55 en cas de jumelage
	Longueur 2 x 10 m
020486 ¹	Kit de jumelage
020482	Jeu de 2 anneaux de levage

(1) Pour coffrets hauteur 1095 et 1295, utiliser 2 kits

Équipements de distribution et plastrons (p. 312 à 316)

Accessoires de câblage (p. 316)

Répartition (p. 224 à 250)