

# XL<sup>3</sup> 800 - IP 55

## armoires de distribution IP 55



020454



020459



020474

Dimensions voir [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

IP 55 - IK 08 avec porte  
 Armoires en métal  
 Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 630 A  
 Tenue au feu selon IEC 60695-2-11 : 750 °C / 5 s  
 Capacité 24 et 36 modules par rangée  
 RAL 7035 (socle RAL 7004). Jumelage horizontal

Réf.	Armoires à équiper				
	Livrées avec socle, hauteur 100 mm Livrées sans flancs latéraux				
	<b>Largeur 700 mm</b> 24 modules par rangée				
	Hauteur totale (mm)	Hauteur plastronnable (mm)	Largeur		Prof. (mm)
			extérieure (mm)	utile (mm)	
020453	1595	1400	700	600	225
020454	1995	1800	700	600	225
	<b>Largeur 950 mm</b> Peuvent intégrer une gaine à câbles 36 ou 24 modules (si gaine à câbles intégrée)				
	Hauteur totale (mm)	Hauteur plastronnable (mm)	Largeur		Prof. (mm)
			extérieure (mm)	utile (mm)	
020458	1595	1400	950	850	225
020459	1995	1800	950	850	225
	<b>Flancs latéraux</b> Jeu de 2 flancs				
020468	Pour armoire hauteur 1595 mm				
020469	Pour armoire hauteur 1995 mm				

Réf.	Gaines à câbles internes
	<b>Kits gaines à câbles internes</b> Se montent à droite ou à gauche à l'intérieur des armoires de largeur 950 mm Ensembles comprenant : cloison, montant et accessoires de montage Permettent de réaliser une gaine à câbles de largeur utile 250 mm
020428	Pour armoire hauteur 1595 mm, réf. 020458
020429	Pour armoire hauteur 1995 mm, réf. 020459
	<b>Dispositifs de fixation</b> Pour DPX <sup>3</sup> 630 vertical Pour DPX <sup>3</sup> 630 vertical avec différentiel
020678	Pour DPX <sup>3</sup> 630 vertical
020679	Pour DPX <sup>3</sup> 630 vertical avec différentiel
	<b>Plastrons à charnières et serrures</b> Prédécoupés pour DPX <sup>3</sup> 630 avec ou sans différentiel
020448	Pour gaine à câbles interne hauteur 1595 mm
020449	Pour gaine à câbles interne hauteur 1995 mm

Réf.	Portes		
	Livrées avec poignées à barillet interchangeable (p. 301), à commander séparément		
	Métal	Pour armoire Haut. x Larg. (mm)	Distance plastron/porte Métal
	021273	1595 x 700	48
	021274	1995 x 700	48
	021278	1595 x 950	48
	021279	1995 x 950	48

Réf.	Gaines à câbles externes				
	<b>Gaines latérales</b> S'associent à droite ou à gauche Livrées sans flancs latéraux avec un socle hauteur 100 mm				
	Hauteur totale (mm)	Hauteur plastronnable (mm)	Largeur		Prof. (mm)
			extérieure (mm)	utile (mm)	
020473	1595	1400	500	400	225
020474	1995	1800	500	400	225

	<b>Dispositifs de fixation</b> Pour DPX-IS 630 vertical Pour DPX <sup>3</sup> 630 vertical Pour DPX <sup>3</sup> 630 vertical avec différentiel
020627	Pour DPX-IS 630 vertical
020628	Pour DPX <sup>3</sup> 630 vertical
020629	Pour DPX <sup>3</sup> 630 vertical avec différentiel
	<b>Plastrons à charnières et serrures prédécoupés pour DPX<sup>3</sup> 630 avec ou sans différentiel</b>
020443	Pour gaine à câbles externe hauteur 1550 ou 1595 mm
020444	Pour gaine à câbles externe hauteur 1950 ou 1995 mm
	<b>Plastrons à charnières et serrures prédécoupés pour DPX-IS 630</b>
020441	Pour gaine à câbles externe hauteur 1550 ou 1595 mm
020442	Pour gaine à câbles externe hauteur 1950 ou 1995 mm
	<b>Portes</b>
020483	Pour gaine à câbles externe hauteur 1595 mm
020484	Pour gaine à câbles externe hauteur 1995 mm

Réf.	Accessoires
020585	Kit d'étanchéité IP 55 en cas de jumelage Longueur 2 x 10 m
020486 <sup>1</sup>	Kit de jumelage
020482	Jeu de 2 anneaux de levage

(1) Pour armoires hauteur 1595, utiliser 3 kits  
 Pour armoires hauteur 1995, utiliser 4 kits