

XL³ 800

fixation des câbles, socles, cloisons de compartimentage et accessoires



036580



020436



020195

Réf.	Supports de fixation de câbles				
020435	Pour coffrets largeur 660 mm				
020436	Pour coffrets largeur 910 mm				
020437	Pour gaine à câbles externe				
Réf.	Socles				
Pour armoires IP 43					
020410	Largeur : 660 mm				
020411	Largeur : 910 mm				
020412	Pour gaine à câbles largeur : 460 mm				
Pour armoires IP 55					
020460	Largeur : 700 mm				
020461	Largeur : 950 mm				
020462	Pour gaine à câbles largeur : 500 mm				
Réf.	Cloisons pour compartimentage horizontal				
020490	Pour coffrets et armoires largeur utile : 600 mm				
020491	Pour coffrets et armoires largeur utile : 850 mm				
Réf.	Accessoires				
Pattes de fixation murale					
020100	Jeu de 4 pattes métal pour coffrets et armoires IP 43				
Supports universels					
Permet le montage de borniers, bornes de terre...					
Jeu de 3 supports métal					
020196	Pour gaine à câbles interne				
020195	Pour gaine à câbles externe				
Plaque d'entrée de câbles					
020420	Plaque découpable supplémentaire pour XL ³ 800 IP 43				
Réf.	Accessoires pour portes				
Poignée de rechange pour armoires ≥ 1500 mm					
020299	Poignée à barillet interchangeable (à commander séparément)				
Barillets					
Livrés avec 1 jeu de 2 clés					
020291	Type 405				
020292	Type 455				
020293	Type 1242E				
020294	Type 2433A				
020296	Empreinte double barre				
Réf.	Pochettes autocollantes pour plans				
Ouvertes - RAL 7035					
Dim. extérieures					
Haut. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
036580	235	340	200	310	18
036581	165	260	130	230	18
Fermée - RAL 7035					
036582	Rigide, plastique, IP 50				
Dim. intérieures : 324 x 120 x 18 mm					
Transparente					
009799	Plastique souple A4 - 305 x 220 mm				

XL³ 800

équipements pour montage modulaire, Vistop jusqu'à 160 A, DPX³ 160, DPX³ 250 et DPX-IS 250 sur rail





020601



020810

Réf.	Fixation sur rails
Rails	
Ensemble composé d'un rail profilé aluminium, et de 2 équerres de fixation à 2 positions	
Reçoivent les répartiteurs de rangée HX ³ 125 A	
Permettent la fixation des DPX ³ 160 et 250 avec les adaptateurs pour montage sur rail	
24 modules	36 modules
020601	020651
Se fixent sur les montants fonctionnels dans XL ³ 800 et 4000	
Reçoivent le bracelet de guidage de la filerie réf. 405225 (p. 316)	
Adaptateurs pour montage des DPX³ 160 et 250 sur rail	
Permettent le montage des DPX ³ sur le rail aluminium et sur platine réf. 020611/61	
Pour DPX ³ 160 sans commande motorisée latérale	
421071	Pour DPX ³ 160 différentiel sans commande motorisée latérale
421073	Pour tous DPX ³ 160 avec commande motorisée latérale
421068	Pour DPX ³ 250 sans commande motorisée latérale
421072	Pour DPX ³ 250 différentiel sans commande motorisée latérale
421074	Pour tous DPX ³ 250 avec commande motorisée latérale
421069	Adaptateur pour montage des DPX-IS 250 sur rail
Permet le montage des appareils sur rail aluminium et sur platine réf. 020611/61	
026239	Pour DPX-IS 250
Rehausse de rail alu	
Destinée à la cohabitation d'appareils modulaires et de DPX ³ 160/250 et DPX-IS 250 montés sur les rails réf. 020601/51 à l'aide des adaptateurs ci-dessus	
405226	Pour 20 modules
Rehausse de rail plastique	
S'adapte sur un rail pour permettre la cohabitation sur une même rangée de TX ³ /DX ³ et de DPX-IS 250 montés sur une platine réf. 026239	
026299	Pour 20 modules

Réf.	Plastrons métal
Pour appareils modulaires	
24 modules	36 modules
020800 ¹	020950 ²
020900 ²	
1/4 de tour	
A vis imperdables	
Pour Vistop jusqu'à 160 A	
020801 ¹	020951 ²
020901 ²	
1/4 de tour	
A vis imperdables	
Pour DPX³ et DPX-IS 250	
020810 ¹	020960 ²
020910 ²	
1/4 de tour	
A vis imperdables	



(1) Permettent la préhension et le plombage
(2) Charnières réf. 020959 en option