

## XL<sup>3</sup> 4000

équipements pour montage SPX sur platine ou sur rail collecteur



020954



020964

Principe d'installation voir [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

Réf.	Platines pour SPX
24 modules 020953 020954 020955 020956	Fixation sur montants fonctionnels <b>Appareils en position verticale</b> Pour 1 à 4 SPX 00 - 160 A Pour 1 à 2 SPX 1 - 250 A Pour 1 SPX 2 - 400 A Pour 1 SPX 3 - 630 A
020952	<b>Adaptateurs verticaux pour montage support rail collecteur sur montants</b> Fixation sur montants fonctionnels Pour support rail collecteur réf. 605246 (p. 136) <b>Appareils en position verticale</b> Pour tous les SPX Jeu de 2
24 modules 020964 020966 020967	<b>Plastrons pour appareils en position verticale</b> 1/4 de tour et plombable <b>Pour SPX 00</b> Hauteur 300 mm <b>Pour SPX 1</b> Hauteur 400 mm <b>Pour SPX 2 et SPX 3</b> Hauteur 400 mm

**SPX sectionneurs-fusibles**  
(p. 136)

## XL<sup>3</sup> 4000

équipements pour montage SPX<sup>3</sup>-V et SPX-D sur platine ou sur rail collecteur



021050



021051

Principe d'installation voir [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

Réf.	Adaptateurs verticaux SPX <sup>3</sup> -V pour montage support rail collecteur sur montants
021050 <sup>1</sup> 021054 <sup>1</sup>	Fixation sur montants fonctionnels Pour support rail collecteur réf. 605880 (p. 137) <b>Appareils en position verticale</b> Pour tous SPX <sup>3</sup> -V <b>Appareils en position horizontale</b> Pour tous SPX <sup>3</sup> -V
021051 021052 021055	<b>Plastrons pour SPX<sup>3</sup>-V</b> 1/4 de tour et plombable <b>Montage en verticale</b> Largeur 24 modules - Hauteur 800 mm Pour le montage de 8 x SPX <sup>3</sup> -V 00 ou 4 x SPX <sup>3</sup> -V 1/2/3 Largeur 36 modules - Hauteur 800 mm Pour le montage de 12 x SPX <sup>3</sup> -V 00 ou 6 x SPX <sup>3</sup> -V 1/2/3 <b>Montage en horizontale</b> Largeur 36 modules - Hauteur 600 mm Pour le montage de 10 x SPX <sup>3</sup> -V 00 ou 5 x SPX <sup>3</sup> -V 1/2/3
021053 021056	<b>Plastrons pour DPX<sup>3</sup> 1600 sur rail collecteur SPX</b> Pour DPX <sup>3</sup> 1600 en montage verticale sur le rail collecteur, monté sur les adaptateurs 605860/61 Pour DPX <sup>3</sup> 1600 en montage horizontale sur le rail collecteur, monté sur les adaptateurs 605860/61
021057	<b>Obturbateur SPX<sup>3</sup>-V</b> Obturbateur pour plastron SPX <sup>3</sup> -V
605134 605135 605136	<b>Platines pour SPX-D</b> Fixation sur montants fonctionnels <b>Appareils en position verticale</b> Pour 1 SPX-D - 160 A Pour 1 SPX-D - 250 A et 400 A Pour 1 SPX-D - 630 A
24 modules 605137 605138 605139	<b>Plastrons pour SPX-D en position verticale</b> 1/4 de tour et plombable <b>Pour 1 SPX-D 160 A</b> Hauteur 300 mm <b>Pour 1 SPX-D 250 A et 400 A</b> Hauteur 400 mm <b>Pour 1 SPX-D 630 A</b> Hauteur 600 mm

**Sectionneurs-fusibles SPX<sup>3</sup>-V et SPX-D**  
(p. 137 et 138)

(1) Prévoir en plus 1 x réf. 605880 (jeu de 2 support pour rail)  
La barre de cuivre ne fait pas partie de notre gamme