

XL³ 6300

armoires composables et équipements



021140



021139

Dimensions voir www.ecatalog.be

IP 30 - IK 07

Constituées par la combinaison d'un ensemble "toit-base", montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL 7035 (socle RAL 7004).

Hauteur extérieure 2200 mm (hauteur utile plastronable 2000 mm)

Largeur extérieure 1425 mm (largeur utile 1300 mm)

Reçoivent les DMX³ 6300

Peuvent se jumeler avec les armoires XL³ 4000

Réf.	Armoires composables métal		
	"Toit-base" pour armoire		
	Equipés de plaques passe-câbles		
	Reçoivent les montants de structure		
	Profondeur (mm)	Largeur extérieure (mm)	Largeur utile (mm)
021133	475	1425	1300
021134	725	1425	1300
021135	975	1425	1300
	Montants de structure		
	Se fixent sur l'ensemble "toit-base"		
	Reçoivent les panneaux latéraux et arrière		
021136	Jeu de 4 montants		
	Panneau arrière		
	Fixation par vis		
021141	Largeur 1300 mm		
	Panneaux latéraux		
	Fixation par vis		
020857	Largeur 475 mm		
020858	Largeur 725 mm		
020859	Largeur 975 mm		
	Habillage IP30		
021148	Largeur 1300 mm		
	Socles juxtaposables		
	Hauteur extérieure 100 mm		
	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	
021130	1425	475	
021131	1425	725	
021132	1425	975	

Réf.	Supports jeu de barres 6300 A
	Supports isolants 4P renforcés
	Maintiennent les barres cuivre plates jusqu'à 3 barres de 200 x 10 par pôle
037312	Support fixe
037313	Support volant
	Se monte en complément des supports fixes réf. 037312 pour respecter les écartements (en fonction de l'IpK)

Réf.	Equipements
	Montants fonctionnels
	Permettent la fixation des équipements de montage (platines, rails...)
021137	Jeu de 2 montants fonctionnels
	Cadre support plastrons
020855	Cadre fixe
	Dispositifs de fixation pour DMX³ 6300
021138	Pour 1 DMX ³ version fixe 3P/4P
021140	Pour 1 DMX ³ version débrochable 3P/4P
	Rail
021142	Permet le montage des appareils modulaires
	Largeur 36 modules
	Plastrons métal
021139	Plastron à charnière et serrure pour DMX ³ 6300 version fixe et débrochable hauteur 600 mm
021143	Plastron à vis pour appareils modulaires
	Hauteur 200 mm
021144	Plastron plein à vis hauteur 200 mm
021145	Plastron plein à vis hauteur 400 mm
	Equipements pour montage
	Jumelage
020586	Visserie pour jumelage de structure
020588	Jeu de 2 plaques de renforcement en L
020589	Jeu de 2 plaques de renforcement plates
	Anneaux de levage
020582	Jeu de 4
	Charge maximum 340 kg par anneau