

## Boîtiers industriels Atlantic métal et inox

IP 66 - IK 10



035608



035656 avec charnières 035807



Dimensions voir [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

IP 66 suivant les normes IEC EN 60529

IK 10 suivant les normes IEC EN 62262 (EN 50102)

Boîtiers réversibles, 2 modes de fixation :

- fixation directe

- fixation par pattes en acier inox réf. 036407

Vis imperdables

## Équipements pour boîtiers industriels Atlantic métal et inox



035608 avec verrou 035808  
et charnières 035807



Patte de fixation inox  
à positionner  
horizontalement ou  
verticalement  
(vue arrière du boîtier)



035611  
avec plaque 035667  
et pattes de fixation 036407

Réf.	Métal RAL 7035		
	Equipés de 2 montants verticaux perforés au pas de 25 mm (3 montants pour largeur 800 mm) pour fixation des rails et des plaques pleines Peinture texturée RAL 7035		
	<b>Version carrée</b>		
	Hauteur (mm)	Dimensions Largeur (mm)	Profondeur (mm)
035600 <sup>(1)</sup>	150	150	80
035603	200	200	80
035604	200	200	120
035608	300	300	120
035612	400	400	120
	<b>Version rectangulaire</b>		
035602	150	200	80
035605	150	300	120
035607	200	300	120
035610	200	400	120
035611	300	400	120
035614	200	500	120
035615	300	500	120
035617	200	600	120
035618	300	600	120
035619	400	600	120
035622	400	800	120

Réf.	Inox 304 L		
	Vis inox Equipées de goujons pour fixation des rails et des plaques pleines		
	<b>Version carrée</b>		
	Hauteur (mm)	Dimensions Largeur (mm)	Profondeur (mm)
035650 <sup>(1)</sup>	200	200	80
035652	150	150	120
035653	200	200	120
035655	300	300	120
	<b>Version rectangulaire</b>		
035656	200	400	120

1: IK 09

Réf.	Equipements		
	<b>Plaques pleines</b> Acier galvanisé		
	Dimensions du boîtier		
	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	
035660	150	150	
035662	200	200	
035665	300	300	
035668	400	400	
035661	150	200	
035663	150	300	
035664	200	300	
035666	200	400	
035667	300	400	
035669	200	500	
035670	300	500	
035671	200	600	
035672	300	600	
035673	400	600	
035675	400	800	
	<b>Rails symétriques</b> Acier galvanisé		
	Largeur du boîtier (mm)	Dim. du rail (mm)	Prof. du rail (mm)
036790	150	130	7,5
036791	200	180	7,5
036792	300	280	7,5
036793	400	380	7,5
036794	500	480	15
036795	600	580	15
036796	800	780	15
	<b>Pattes inox de fixation murale</b> Jeu de 4 pattes inox à positionner horizontalement ou verticalement sur le boîtier		
036407			
	<b>Charnières</b> Jeu de 2 charnières en zamak moulé, nickelées IP 66 conservé		
035807			
	<b>Kit verrou double barre</b> Pour boîtier équipé de charnières Composé d'un sous-ensemble : verrou, clé et 4 obturateurs IP 66 conservé avec vis (IP 51 avec obturateurs) pour boîtier métal IP 66 conservé avec obturateurs pour boîtier inox. Accepte les barillettes à clé et autres empreintes (p. 355)		
035808			