

# Coffrets Atlantic métal

IP 55/IP 66 - IK 10



036919



036979



035507



036928

Tableau de choix des coffrets et équipements p. 340  
Caractéristiques techniques voir [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

IP 66 selon norme IEC/EN 60529 pour les coffrets 1 porte - IP 55 selon norme IEC/EN 60529 pour les coffrets 2 portes  
IK 10 selon norme IEC/EN 62262

RAL 7035

Agréés cULus

Atténuation CEM de 20 dB

Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques

Revêtement polyester texturé de 80 µm d'épaisseur. Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance

Porte réversible - Verrou double barre

Système de positionnement par autocentrage des équipements

Acceptent tous les accessoires Atlantic

Plaque d'ajour basse - Réglage optionnel des équipements à partir de haut. 600mm x larg. 600mm

## Réf. Coffrets métal avec plaque pleine

| Réf.                | Version verticale     |       |       | Nbre de portes | Poids (kg) |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|----------------|------------|
|                     | Dim. extérieures (mm) |       |       |                |            |
|                     | Haut.                 | Larg. | Prof. |                |            |
| 036910 <sup>1</sup> | 300                   | 200   | 160   | 1              | 3,7        |
| 036912 <sup>1</sup> | 400                   | 300   | 160   | 1              | 6,1        |
| 036913 <sup>1</sup> | 500                   | 400   | 160   | 1              | 9,7        |
| 036917              | 400                   | 300   | 200   | 1              | 6,7        |
| 036918              | 500                   | 400   | 200   | 1              | 10,6       |
| 036919              | 600                   | 400   | 200   | 1              | 12         |
| 036920              | 600                   | 500   | 200   | 1              | 16,6       |
| 036921              | 700                   | 500   | 200   | 1              | 18,4       |
| 036925              | 500                   | 400   | 250   | 1              | 11,2       |
| 036926              | 600                   | 400   | 250   | 1              | 12,8       |
| 036930              | 700                   | 500   | 250   | 1              | 19,6       |
| 036931              | 800                   | 600   | 250   | 1              | 26,6       |
| 036932              | 1000                  | 600   | 250   | 1              | 36,2       |
| 036933              | 1000                  | 800   | 250   | 1              | 46,8       |
| 036937              | 800                   | 600   | 300   | 1              | 28,6       |
| 036938              | 1000                  | 600   | 300   | 1              | 37,8       |
| 036939              | 1000                  | 800   | 300   | 1              | 50,5       |
| 036942              | 1200                  | 600   | 300   | 1              | 47         |
| 036943              | 1200                  | 800   | 300   | 1              | 62,2       |
| 036944              | 800                   | 600   | 400   | 1              | 36,8       |
| 036945              | 1000                  | 800   | 400   | 1              | 62,3       |
| 036946              | 1200                  | 800   | 400   | 1              | 76         |
| 036950              | 1400                  | 800   | 400   | 1              | 80,9       |
|                     | Version carrée        |       |       | Nbre de portes | Poids (kg) |
|                     | Haut.                 | Larg. | Prof. |                |            |
| 036951 <sup>1</sup> | 300                   | 300   | 160   | 1              | 4,9        |
| 036955              | 300                   | 300   | 200   | 1              | 5,5        |
| 036957              | 400                   | 400   | 200   | 1              | 8,27       |
| 036959              | 500                   | 500   | 200   | 1              | 19,8       |
| 036962              | 500                   | 500   | 250   | 1              | 17,8       |
| 036964              | 600                   | 600   | 250   | 1              | 25,3       |
| 036968              | 800                   | 800   | 300   | 1              | 47,1       |
| 036972              | 600                   | 600   | 400   | 1              | 29,6       |
|                     | Version horizontale   |       |       | Nbre de portes | Poids (kg) |
|                     | Haut.                 | Larg. | Prof. |                |            |
| 036911 <sup>1</sup> | 300                   | 400   | 160   | 1              | 6          |
| 036975              | 300                   | 400   | 200   | 1              | 14,1       |
| 036976              | 400                   | 600   | 200   | 1              | 14,8       |
| 036977              | 400                   | 600   | 250   | 1              | 16,3       |
| 036978              | 600                   | 800   | 300   | 2              | 32,6       |
| 036979              | 600                   | 1000  | 300   | 2              | 45,1       |
| 036980              | 800                   | 1000  | 300   | 2              | 59,6       |
| 036981              | 1000                  | 1200  | 300   | 2              | 80,6       |

1: Sans ajour

## Réf. Coffrets métal sans plaque pleine

| Réf.                | Version verticale     |       |       | Nbre de portes | Poids porte métal (kg) | Poids porte vitrée (kg) |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|----------------|------------------------|-------------------------|
|                     | Dim. extérieures (mm) |       |       |                |                        |                         |
|                     | Haut.                 | Larg. | Prof. |                |                        |                         |
| 035500 <sup>1</sup> | 300                   | 200   | 160   | 1              | 4,2                    |                         |
| 035509 <sup>2</sup> | 400                   | 300   | 160   | 1              | 6,3                    |                         |
| 035502              | 400                   | 300   | 200   | 1              | 6,5                    | 5,865                   |
| 035503              | 500                   | 400   | 200   | 1              | 9,7                    | 8,4                     |
| 035504              | 600                   | 400   | 200   | 1              | 10,7                   | 9,721                   |
| 035507              | 500                   | 400   | 250   | 1              | 10,7                   |                         |
| 035508              | 600                   | 400   | 250   | 1              | 12                     | 10,6                    |
| 035512              | 700                   | 500   | 250   | 1              | 16,5                   | 14,6                    |
| 035514              | 800                   | 600   | 250   | 1              | 18,8                   | 20,8                    |
| 035517              | 1000                  | 600   | 250   | 1              | 24                     |                         |
| 035518              | 1000                  | 800   | 250   | 1              | 36,4                   |                         |
| 035523              | 800                   | 600   | 300   | 1              | 28,8                   | 20                      |
| 035526              | 1000                  | 600   | 300   | 1              | 33,3                   | 29,6                    |
| 035527              | 1000                  | 800   | 300   | 1              | 42                     | 36                      |
| 035592              | 1200                  | 800   | 300   | 1              | 49,6                   |                         |
| 035528              | 800                   | 600   | 400   | 1              | 31                     |                         |
| 035529              | 1000                  | 800   | 400   | 1              | 45                     |                         |
| 035596              | 1200                  | 800   | 400   | 1              | 57                     | 48,4                    |
| 035598              | 1400                  | 800   | 400   | 1              | 64                     | 53                      |
|                     | Version carrée        |       |       | Nbre de portes | Poids porte métal (kg) | Poids porte vitrée (kg) |
|                     | Haut.                 | Larg. | Prof. |                |                        |                         |
| 035505 <sup>2</sup> | 300                   | 300   | 160   | 1              | 4,1                    |                         |
| 035530              | 300                   | 300   | 200   | 1              | 4,2                    |                         |
| 035531              | 400                   | 400   | 200   | 1              | 7,7                    |                         |
| 035532              | 500                   | 500   | 250   | 1              | 11,5                   |                         |
| 035510              | 600                   | 600   | 250   | 1              | 16,3                   | 15,6                    |
| 035524              | 800                   | 800   | 300   | 1              | 34,2                   |                         |
| 035536              | 600                   | 600   | 400   | 1              | 28                     |                         |
|                     | Version horizontale   |       |       | Nbre de portes | Poids (kg)             |                         |
|                     | Haut.                 | Larg. | Prof. |                |                        |                         |
| 035501              | 300                   | 400   | 200   | 1              | 6,5                    |                         |
| 035506              | 400                   | 600   | 250   | 1              | 11,7                   |                         |
| 035521              | 600                   | 800   | 300   | 2              | 28,8                   |                         |
| 035537              | 600                   | 1000  | 300   | 2              | 32                     |                         |
| 035534              | 800                   | 1000  | 300   | 2              | 33,3                   |                         |
| 035590              | 1000                  | 1200  | 300   | 2              | 62,2                   |                         |

1 : Sans ajour. Livré avec plaque pleine

2 : Sans ajour