

# Équipements pour coffrets Atlantic métal



036300



Plaque Cabstop réf. 036496 et kit de montage réf. 036498 sur coffret réf. 036981



036735 avec rail réf. 036782 (p. 352)



034795



Pinceau de retouche 036591



036401



036404



032946

**Tableau de choix des coffrets et équipements p. 340**  
Caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Réf.	Socles RAL 7016		
	Hauteur 200 mm		
	Trappes frontales et latérales		
	Pour coffrets		
	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
036300	600	300	6
036301	800	300	6,7

Réf.	Plaque passe-câbles Cabstop IP 55			
	Entrées de câbles constituées d'une mâchoire serre-câble assurant la tenue mécanique et de zones élastomères assurant l'étanchéité			
	Perforable directement avec le câble (sans outil)			
	Épouse parfaitement le câble			
	Remplacement d'un câble possible			
	Polypropylène ignifugé RAL 7035			
	2 possibilités de montage :			
	- direct sur ajour des coffrets Atlantic ou Marina			
	- sur une surface plane avec le kit réf. 036498			
	Livrée avec :			
	- bouchons de condamnation permettant d'obturer une entrée percée, tout en garantissant la protection IP 55			
	- outil de débrayage du câble			
	Nombre d'entrées Ø 5 à 14	Nombre d'entrées Ø 14 à 24	Nombre de réserves	Montage direct sur ajour des coffrets de largeur (mm)
036494	13	1	-	300
036495	13	1	1	400
036496	28	2	1	500-1000
036497	28	2	2	600-800-1200
036498	Kit de montage de plaque Cabstop sur plaque pleine			
	Permet le montage de 2 plaques Cabstop : réf. 036494 ou 95 et 036496 ou 97			
	Livré avec visserie isolante IP 55 conservé			

Réf.	Entrée de câbles pour coffrets Atlantic largeur 600 ou 800 mm
032946	Plaque d'ajour à balai IP 43 (passage 385 x 30 mm)

Réf.	Conducteur de protection		
	Tresse de masse		
	Capacité (mm <sup>2</sup> )	Entraxe de fixation (mm)	Ø des trous (mm)
034795	6	200	8,5
034796	16	200	8,5
034797	30	200	8,5
	Fil vert / jaune		
036395	6	200	6,5

Réf.	Traçage temporaire
039599	Stylo effaçable à l'eau pour traçage temporaire

Réf.	Retouche de peinture
	<b>Aérosols de peinture</b>
	Contenance : 150 ml
	Gris RAL 7035
	Beige RAL 7032
	<b>Pinceau retouche</b>
	Permet de protéger la tôle après découpe
	Peinture anticorrosion
	Gris RAL 7035
	Autres couleurs sur demande

Réf.	Accessoires
	<b>Jeu de 4 glissières de réglage en profondeur</b>
	Pour les coffrets de profondeur 250 mm (à partir de largeur 600 mm x hauteur 600 mm)
	Pour les coffrets de profondeur 300 mm
	Pour les coffrets de profondeur 400 mm
	<b>Pattes de fixation murale (jeu de 4)</b>
	Pour une charge de 300 kg max.
	Zamak RAL 7035
	Utilisation en position verticale ou horizontale
	Avec un toit, position horizontale uniquement
	Livrées avec couvercle de finition
	Acier avec traitement anticorrosion haute performance
	<b>Jeu de 2 pattes de fixation de rail</b>
	Livré avec vis M6
	Permet de fixer un rail symétrique de profondeur 15 mm  sur les porte-torons des portes de coffrets

Disponible sur demande : kits avec 2 ou 3 charnières pour ouvrir la porte à 180°

