



036256



036276

Caractéristiques techniques voir www.ecataleg.be

IP 66 suivant IEC EN 60529 - LCIE n° 600 59283 - 560528
 IK 10 suivant IEC EN 62262 (EN 50102)
 Agréments Bureau Véritas
 Classe II⁽¹⁾
 Polyester chargé fibre de verre
 Auto-extinguible 960 °C suivant IEC EN 60695-2-11
 Particulièrement adaptés aux ambiances corrosives et aux agents climatiques (gestion thermique voir p. 374)
 Porte réversible, ouverture 180° (sauf réf. 036250)
 Axes inox imperdables (sauf réf. 036250)
 2 verrous double barre (1 verrou pour réf. 036250)
 Fixation directe des équipements en fond de coffret (visserie fournie)
 Possibilité de fixation d'une plaque partielle à partir de 500 x 400 x 200 mm et/ou rails sur plots intermédiaires (sauf réf. 036250)
 Réglage en profondeur optionnel à partir de hauteur 400 x largeur 300 mm avec réf. 036242
 Acceptent les accessoires Atlantic

Réf.	Coffrets RAL 7035		Equivalence coffrets métal (mm)
	Dim. extérieures (mm)	Haut. x Larg. x Prof.	Haut. x Larg. x Prof.
036250	300 x 220 x 160		300 x 200 x 160
036251	400 x 300 x 206		400 x 300 x 200
036252	500 x 400 x 206		500 x 400 x 200
036255	610 x 400 x 257		600 x 400 x 250
036256	720 x 510 x 250		700 x 500 x 250
036261	820 x 610 x 300		800 x 600 x 300
036263	1020 x 810 x 300		1000 x 800 x 300
036264	1220 x 810 x 300		1200 x 800 x 300

Réf.	Coffrets RAL 7035 avec porte vitrée		Dim. du regard (mm)
	Verre trempé teinté	Dim. extérieures (mm)	Haut. x Larg.
		Haut. x Larg. x Prof.	Haut. x Larg.
036271		400 x 300 x 206	235 x 145
036272		500 x 400 x 206	335 x 245
036275		610 x 400 x 257	463 x 245
036276		720 x 510 x 250	570 x 272
036281		820 x 610 x 300	672 x 372
036283		1020 x 810 x 300	770 x 495
036284		1220 x 810 x 300	970 x 495

(1) Permet la réalisation d'ensembles à isolation totale (Classe II) selon EN 61439-1



036263
+ socle 036292
+ toit 036295



036256
sur chaise 036436
et traverses 036439

Caractéristiques techniques voir www.ecataleg.be

Réf.	Socles RAL 7035
	Hauteur 170 mm Trappes avant et arrière Pour coffrets Largeur x Profondeur (mm)
036291	600 x 300
036292	800 x 300

Réf.	Toits RAL 7035
	Pour coffrets Largeur x Profondeur (mm)
036293	500 x 250
036294	600 x 300
036295	800 x 300

Réf.	Accessoires de fixation
	IP 66 conservé Fixation murale avec pattes Utilisation en position verticale ou horizontale Avec un toit, position horizontale uniquement RAL 7035 Jeu de 4 pattes, livrées avec visserie et avec couvercle de finition
036408	Pour coffrets hauteur 300 mm Charge maximale de 100 kg
036409	Pour coffrets hauteur de 400 à 1200 mm Charge maximale de 150 kg
036240	Fixation arrière par tige filetée Insert M8 pour coffrets hauteur ≥ 400 mm Montage par l'arrière du coffret Fixation au sol Chaises composées de 2 pieds permettant la fixation surélevée des coffrets Livrées avec visserie de fixation du coffret Acier galvanisé à chaud Conformes à la norme EN 50125-3 (applications ferroviaires, installations fixes)
036436	Pour coffrets hauteur de 400 à 800 mm
036437	Pour coffrets hauteur de 1000 à 1200 mm
036439	Jeu de 2 traverses anti-basculement Possibilité de monter des roulettes réf. 046483

Accessoires de fixation sur poteau (p. 354)