



Coffret Atlantic métal



036360 montée dans coffret Atlantic métal 036918 avec réf. 036369

Caractéristiques techniques voir www.ecataloge.be
Visserie et fixation d'appareillage p. 373

Visserie et fixation d'appareillage p. 373

Réf.	Montants profilés		
	Jeu de 2 montants		
	Pour coffrets Haut. (mm)	Longueur (mm)	Profil
036150 ¹	300	237	L
036151	400	337	L
036152	500	437	L
036153	600	537	L
036154	700	637	L
036155	800	737	L
036156	1000	937	L
036158	1200	1137	L
036159 ¹	1400	1337	L
	Montant à couper		
036192	Longueur 3 m - Profil L		

Réf.	Rails	
	Se fixent sur montants grâce au clip écrou réf. 036442 et vis-rondelle 036775 (p. 373)	
	┌ profondeur 15 mm	
	Pour enveloppes largeur (mm)	Longueur de la traverse (mm)
036780	300	243
036781	400	343
036782	500	443
036783	600	543
036784	800	743

Réf.	Rails à couper	
	Longueur 2 m	
037402	┌ EN 60715	
037407	┌ profondeur 15 mm	
037404	┌ EN 60715 profondeur 7,5 mm	
047722	┌ profondeur 7,5 mm avec oblongs	
047723	┌ profondeur 15 mm avec oblongs	

Réf.	Patte pour conducteur de protection	
036736	Patte de support pour barre cuivre de protection Pour coffrets Atlantic uniquement	

Réf.	Racks VDI muraux pour coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina	
	Permettent d'intégrer les équipements VDI 19" dans les coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina de largeur 600 ou 800 mm et de profondeur 250 mm mini	
	Dans les coffrets largeur 400 mm, le rack permet d'intégrer les équipements VDI 10" (p. 1173)	
	Peuvent se fixer directement au mur pour réaliser des racks muraux (sans coffret)	
	Possibilité de fixer des colliers auto-agrippants et à témoin de serrage	
046227	Rack 6 U	
046228	Rack 12 U	
046229	Rack 16 U	

(1) Pour Atlantic et Atlantic inox uniquement

Réf.	Portes internes isolantes RAL 7035		
	Se montent directement dans les coffrets Marina et Atlantic Inox, avec réf. 036369 (ci-dessous) dans coffrets Atlantic métal		
	IPXXB		
	Polyester chargé fibre de verre, épaisseur : 4 mm		
	Auto-extinguible 960 °C suivant norme IEC EN 60695-2-11		
	Quadrillage intégré sur face arrière		
	Repérage du centre en face avant		
	Distance entre porte coffret et porte interne réglable : 42 à 50 mm pour coffrets Atlantic, supérieure à 100 mm pour coffrets Marina		
	Ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée		
	Axes charnières imperdables		
	Verrou double barre : 1 verrou pour haut. 400 à 600 mm, 2 verrous à partir de haut. 700 mm		
	Acceptent les barillets à clé et autres empreintes		
	Dimensions		
	Pour coffrets Haut. x Larg. (mm)	Haut. x Larg. (mm)	utiles Haut. x Larg. (mm)
036359	400 x 300	341 x 236	306 x 205
036360	500 x 400	441 x 336	406 x 270
036361	600 x 400	541 x 336	505 x 270
036362	700 x 500	642 x 436	500 x 360
036363	800 x 600	742 x 536	600 x 460
036364	1000 x 800	942 x 736	800 x 660
036365	1200 x 800	942 x 736	800 x 660
	Accessoire		
036369	Pour montage des portes internes dans coffrets Atlantic métal		