

Armoires Altis™ monoblocs métal

TÜV



047121



047121 équipée de rails et de montants, panneau arrière démontable



047121 + toit réf. 034941



034946

Caractéristiques techniques voir www.ecatleg.be

IP 55 selon norme IEC EN 60529, IK 10 selon norme IEC EN 62262 (EN 50102). Nema 12
 Revêtement polyester texturé (épaisseur 80 µm). Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques. Porte réversible
 Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre. Pour les armoires deux portes, fermeture double barre sans montant central (porte gauche condamnée par poignée centrale intérieure 2 points)
 Ajour bas (plaques passe-câbles à commander séparément)
 Panneau arrière démontable
 Anneaux de levage à commander séparément

Réf.	Armoires RAL 7035			
Profondeur 400 mm				
Dimensions				
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids (kg)	Nbre de portes
047120	1600	600	60	1
047121	1600	800	69	1
047122 ¹	1600	1000	82	1
047123	1600	1000	82	2
047124	1600	1200	101	2
047125	1800	600	65	1
047126	1800	800	77	1
047127 ¹	1800	1000	88	1
047128	1800	1000	88	2
047129	1800	1200	113	2
047130	1800	1600	140	2
047131	2000	600	76	1
047132	2000	800	83	1
047133 ¹	2000	1000	96	1
047134	2000	1000	96	2
047135	2000	1200	129	2
047136	2000	1600	150	2
Profondeur 500 mm				
Dimensions				
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids (kg)	Nbre de portes
047140	1800	600	71	1
047141	1800	800	83	1
047142	1800	1000	98	2
047143	1800	1200	120	2
047144	1800	1600	148	2
047145	2000	800	91	1
047146	2000	1000	104	2
047147	2000	1200	139	2
047148	2000	1600	164	2
Profondeur 600 mm				
Dimensions				
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids (kg)	Nbre de portes
047170	1800	800	90	1
047171	2000	800	97	1
047172	2000	1200	145	2

Réf.	Toits RAL 7012		
Pour armoires dimensions			
	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Poids (kg)
034941	800	400	7
034943	1200	400	8
034944	1600	400	13
034946	800	500	6,5
034948	1200	500	10
034949	1600	500	14

Réf.	Anneaux de levage M 14
047696	Jeu de 4 anneaux Pour une charge de 1000 kg/m ³

(1) Livrée avec recentrage de porte