

# Armoires Altis™ assemblables métal



047200 avec socle 047656 et trappes 047676



Exemple d'armoire largeur 1000 mm avec 1 porte



Exemple d'armoire largeur 1000 mm avec 2 portes et panneaux 047262



047362

Caractéristiques techniques voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

IP 55 selon norme IEC EN 60529, LCIE n° 74367-562119. IK 10 selon norme IEC EN 62262 (EN 50102), Nema 12, 12 K

Revêtement polyester texturé (épaisseur 80 µm)

Excellente tenue à la corrosion et aux agents chimiques. Porte réversible. Fermeture à verrouillage automatique 4 points par double barre

Pour les armoires deux portes, fermeture double barre sans montant central (porte gauche condamnée par poignée centrale intérieure 2 points)

Ajour bas (plaques passe-câbles à commander séparément)

Panneau arrière démontable

Anneaux et cornières de levage à commander séparément

Réf.	Armoires RAL 7035			
	Profondeur 400 mm			
	Dimensions			
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids (kg)	Nbre de portes
047200	1200	600	59	1
047201	1200	800	69	1
047202	1800	400	56	1
047203	1800	600	71	1
047204	1800	800	84	1
047205 <sup>1</sup>	1800	1000	97	1
047206	1800	1000	101	2
047207	1800	1200	124	2
047208	2000	400	66	1
047209	2000	600	89	1
047210	2000	800	88	1
047211 <sup>1</sup>	2000	1000	103,7	1
047212	2000	1000	108,5	2
047213	2000	1200	135,2	2
	Profondeur 500 mm			
047220	1600	600	70,4	1
047221	1600	800	81	1
047222	1600	1200	124,5	2
047223	1800	400	55	1
047224	1800	600	74,3	1
047225	1800	800	86	1
047226 <sup>1</sup>	1800	1000	99,3	1
047227	1800	1200	131,4	2
047228	2000	400	57,5	1
047229	2000	600	79,2	1
047230	2000	800	92,7	1
047231 <sup>1</sup>	2000	1000	106	1
047232	2000	1000	110,7	2
047233	2000	1200	138	2
047234	2000	1600	147	2

Réf.	Armoires RAL 7035 (suite)			
	Profondeur 600 mm			
	Dimensions			
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids (kg)	Nbre de portes
047240	1200	600	67,6	1
047241	1200	800	78,4	1
047245	1600	800	88,2	1
047247	1800	600	79,3	1
047248	1800	800	93,1	1
047249 <sup>1</sup>	1800	1000	106,4	1
047250	1800	1200	137,4	2
047251	2000	400	60,1	1
047252	2000	600	83,19	1
047253	2000	800	98	1
047254 <sup>1</sup>	2000	1000	112,3	1
047255	2000	1000	117	2
047256	2000	1200	144,3	2
047257	2000	1600	150,5	2
	Profondeur 800 mm			
047280	2000	400	63,2	1
047281	2000	600	86,7	1
047282	2000	800	102,2	1
047283 <sup>1</sup>	2000	1000	116,8	1

	Armoires RAL 7035 avec porte vitrée				
	Panneau arrière démontable Verre trempé teinté				
	Dimensions			Dimensions regard	
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids (kg)	Haut. (mm)	Larg. (mm)
	Profondeur 600 mm				
047362	2000	600	91,7	1775	375
047363	2000	800	110,4	1775	575
	Profondeur 800 mm				
047391	2000	600	95,2	1775	375
047392	2000	800	114,6	1775	575

(1) Livrée avec recentrage de porte