

Montants, rails et fixation de l'appareillage pour coffrets et armoires



Caractéristiques techniques voir www.ecatalog.be

Pour constitution de châssis et fixation de l'appareillage

Réf.	Montants à couper
036192	Montants Longueur 3 m - Profil
036194	Longueur 2 m - Profil
038971	Profilé en C Longueur 2 m
	Rails à couper
037402	Longueur 2 m Asymétrique EN 60 715
037404	Symétrique EN 60 715 profondeur 7,5 mm
037407	Symétrique profondeur 15 mm
038971	Profilé en C
047722	Symétrique profondeur 7,5 mm avec oblongs
047723	Symétrique profondeur 15 mm avec oblongs
	Support d'écartement à 45°
039449	Ensemble de 2 supports permettant l'inclinaison d'un rail à 45° Livré avec 4 vis M6, écrous et rondelles
	Fixation de l'appareillage
	Pour plaques pleines, pleines largeur totale et intermédiaires
034746	A utiliser avec tournevis PZ n°3 Vis autotaraudeuse CBL Z 5,5 x 16
034747	Vis autoforeuse-taraudeuse CBL Z 5,5 x 19
036644	Pour plaques Lina 12,5 Rivet plastique renforcé Ø 6 mm pour perçage Ø 6,5 mm Peut également être utilisé sur plaque perforée Lina 25 pour coffrets
034745	Vis tête H 4,8 mm x 16 autoforeuse-taraudeuse pour Ø 3,3 mm
034750	Cache-vis permettant l'isolation des têtes de vis réf. 034745 à l'intérieur des goulottes
	Pour plaques perforées Lina 25
036440	Clips-écrou livrés sans vis
036441	Pour vis M4
036442	Pour vis M5
036442	Pour vis M6
	Pour bâtis d'armoires et traverses perforées
047712	Pour vis M6
047713	Pour vis M8
	Pour plaques pleines et perforées Lina 25 pour coffrets
031978	Verrou type tôle pour fixation des colliers (largeur maxi 9,5 mm) avec perçage Ø 7 mm sur plaque pleine ou perforée Lina 25 pour coffrets

Réf.	Fixation de l'appareillage (suite)
	Sur rails EN 60 715
	Partie supérieure
036459	Fixocap pour vis M5
036460	Fixocap pour vis M4
036465	Fixocap pour vis M6
036461	Fixobar pour vis M4
036462	Fixobar pour vis M5
036463	Fixobar pour vis M6
	Partie inférieure
	Vis M3
	Vis M6
	Vis M4
	Coloris
	Noir
	Blanc
	Gris
	Adaptateur
036466	Pour montage sur rail d'un appareil à fixation pour rail Largeur 17mm. Rehausse l'appareil de 6 mm
	Sur rails EN 60 715
036478	Pour vis M4
036479	Pour vis M6
	Sur rails EN 60 715
004416	Griffe largeur 10 mm
004417	Trou taraudé pour vis M4 Griffe largeur 17,5 mm Trou lisse 3,8 mm Livrée avec vis de fixation Ø 3,5 mm Longueur 13 mm
037439	Griffe largeur 35 mm Trous pour vis M4 et 6
036469	Fixoméga pour vis M4
	Sur profil C
036482	Etrier pour vis M6
036760	Ecrou marteau avec vis CBL 6 x 10
	Ecrous cage
036450	Se montent sur perforation carrée 8,3 x 8,3 mm
036451	M4
036452	M5
036452	M6
	Vis
036775	Vis M6-10 HF avec rondelle contact