

Osmoz complets : appareils non-lumineux auxiliaires de commande et de signalisation



023702



023715



023726



023731

Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecatalog.be

Appareils complets composés de :
- têtes
- sous-ensemble blocs raccordement par vis (blocs + étriers)
Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Réf.	Impulsion
023701	Affleurant - IP 69
023702	● Rouge - NF (023801 + 022961)
023703	● Vert - NO (023802 + 022962)
023704	● Bleu - NO (023803 + 022962)
023706	● Jaune - NO (023804 + 022962)
023708	● Noir - NO (023806 + 022962)
023709	● Rouge marqué "0" - NF (023808 + 022961) ● Vert marqué "1" - NO (023809 + 022962)
023711	Affleurant capuchonné - IP 67
023712	● Rouge - NF (023811 + 022961)
023713	● Vert - NO (023812 + 022962) ● Noir - NO (023813 + 022962)
023715	Dépassant Ø 22 - IP 69
023716	● Rouge - NF (023821 + 022961) Coup de poing Ø 40 - IP 69 ● Rouge - NF (023834 + 022961)
023717	Doubles touches Rouge marqué "0", vert marqué "1" Affleurant/Dépassant - Vert/Rouge - NO + NF - IP 66 (023982 + 022976)

023720	Coups de poing à accrochage Pousser - tourner - IP 69 ● Rouge - Ø 40 (023882 + 022961) Coupure d'urgence - NF
023726	● Rouge - Ø 40 (023885 + 022976) Arrêt d'urgence conforme ISO 13850 - NF + NO
023721	Pousser - tirer - IP 69 ● Rouge - Ø 40 (023872 + 022961) Coupure d'urgence - NF
023725	● Rouge - Ø 40 (023874 + 022976) Arrêt d'urgence conforme ISO 13850 - NF + NO
023728	● Rouge - Ø 54 avec visualisation d'état (023895 + 022961) Arrêt d'urgence conforme ISO 13850 - NF
023722	Clé (n° 455) - IP 69 ● Rouge - Ø 40 (023891 + 022961) Coupure d'urgence - NF
023727	● Rouge - Ø 40 (023892 + 022976) Arrêt d'urgence conforme ISO 13850 - NO + NF

Réf.	Boutons rotatifs
	Boutons noirs - IP 69
023730	Manette 2 positions fixes - 90° + NO (023915 + 022962)
023731	3 positions fixes - 45° + 2 NO (023923 + 022974)
023732	3 positions droite et gauche rappel au centre - 45° + 2 NO (023928 + 022974)
023735	Levier 3 positions fixes - 45° + 2 NO (023940 + 022974)
023736	3 positions droite et gauche rappel au centre - 45° + 2 NO (023943 + 022974)
023738	Clé (n° 455)⁽¹⁾ 2 positions fixes - 45° + NO (023950 + 022962)

(1) Le point d'extractibilité de la clé est symbolisé par "."