

Osmoz complets : appareils lumineux auxiliaires de commande et de signalisation



023752



023767

Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecataloge.be

Appareils complets composés de :
- têtes
- sous-ensemble blocs lumineux Led (blocs + étriers), raccordement par vis conformes à la norme IEC 60947-5-1

Réf.	Impulsion
023750	Affleurant - IP 69 ○ Blanc 12 - 24 V~/= - NO + NF (024000 + 022976 + 022910)
023751	● Rouge 12 - 24 V~/= - NO + NF (024001 + 022976 + 022911)
023752	● Vert 12 - 24 V~/= - NO + NF (024002 + 022976 + 022912)
023753	● Bleu 12 - 24 V~/= - NO + NF (024003 + 022976 + 022913)
023754	● Jaune 12 - 24 V~/= - NO + NF (024004 + 022976 + 022914)
023756	● Rouge 130 V~ - NO + NF (024001 + 022976 + 022931)
023757	● Vert 130 V~ - NO + NF (024002 + 022976 + 022932)
023758	● Rouge 230 V~ - NO + NF (024001 + 022976 + 022941)
023759	● Vert 230 V~ - NO + NF (024002 + 022976 + 022942)
	Doubles touches
	IP 66
023765	Rouge marque "O", vert marque "I" ● Affleurant/Dépassant - Vert/Rouge 12 - 24 V~/= NO + NF (024073 + 022976 + 022910)
023766	● Affleurant/Dépassant - Vert/Rouge - 130 V~ NO + NF (024073 + 022976 + 022930)
023767	● Affleurant/Dépassant - Vert/Rouge - 230 V~ NO + NF (024073 + 022976 + 022940)
	Boutons rotatifs
	A manette - IP 69
023761	● Rouge 12 - 24 V~/= - NO + NF (024031 + 022976 + 022911)
023762	● Vert 12 - 24 V~/= - NO + NF (024032 + 022976 + 022912)
023763	● Noir 12 - 24 V~/= - NO + NF (024033 + 022976 + 022910)
	Position 0 1 V 2 positions fixes - 45°
	Voyants
	IP 69
023770	○ Blanc 12 - 24 V~/= (024160 + 022960 + 022910)
023771	● Rouge 12 - 24 V~/= (024161 + 022960 + 022911)
023772	● Vert 12 - 24 V~/= (024162 + 022960 + 022912)
023773	● Bleu 12 - 24 V~/= (024163 + 022960 + 022913)
023774	● Jaune 12 - 24 V~/= (024164 + 022960 + 022914)
023780	○ Blanc 130 V~ (024160 + 022960 + 022930)
023781	● Rouge 130 V~ (024161 + 022960 + 022931)
023782	● Vert 130 V~ (024162 + 022960 + 022932)
023783	● Bleu 130 V~ (024163 + 022960 + 022933)
023784	● Jaune 130 V~ (024164 + 022960 + 022934)
023790	○ Blanc 230 V~ (024160 + 022960 + 022940)
023791	● Rouge 230 V~ (024161 + 022960 + 022941)
023792	● Vert 230 V~ (024162 + 022960 + 022942)
023793	● Bleu 230 V~ (024163 + 022960 + 022943)
023794	● Jaune 230 V~ (024164 + 022960 + 022944)

Osmoz boîtes à boutons équipées auxiliaires de commande et de signalisation



024212



024230

Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecataloge.be

IP 66
Boîtes à boutons équipées de tête et de bloc de contact

Réf.	Boîtes à bouton 1 trou
024217	Boîte à bouton couvercle gris Bouton tournant à clé 2 positions (clé n° 455 extractible en 0 et I) + contact NO
024212	Boîte à bouton couvercle jaune Coup de poing rouge pousser-tourner Ø 40 + contact NF Coupure d'urgence
024215	Boîte à bouton couvercle jaune Coup de poing rouge à clé n° 455 Ø 40 + contact NF Arrêt d'urgence conforme à la norme EN 418
024218	Boîte à bouton couvercle jaune Coup de poing rouge Ø 54 avec visualisation de l'état + contact NF Arrêt d'urgence conforme à la norme EN 418
	Boîte à boutons 2 trous
024230	Boîte à boutons couvercle gris 1 bouton à impulsion vert marqué "I" + contact NO 1 bouton à impulsion rouge marqué "0" + contact NF
	Boîte à boutons 3 trous
024236	Boîte à boutons couvercle gris 1 bouton à impulsion vert marqué "I" + contact NO 1 bouton à impulsion rouge marqué "0" + contact NF 1 bouton à impulsion vert marqué "I" + contact NO