

Osmoz composables : têtes non lumineuses

auxiliaires de commande et de signalisation



Caractéristiques techniques et dimensions voir www.ecataleg.be

Equipées d'une bague de serrage
Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Réf.	Têtes à impulsion
023800	Affleurant - IP 69
023801	○ Blanc
023802	● Rouge
023803	● Vert
023804	● Bleu
023806	● Noir
023808	● Rouge marqué "0"
023809	● Vert marqué "1"
023811	Affleurant capuchonné - IP 67
023812	● Rouge
023813	● Vert
	● Noir
023821	Dépassant - IP 69
023822	● Rouge
023826	● Vert
	● Noir
023834	Coup de poing Ø 40 - IP 69
023835	● Rouge
023836	● Vert
023837	● Noir
	● Jaune

Réf.	Têtes double touches
023980	Rouge marqué "0", vert marqué "1"
023982	IP 66 (IP 67 possible avec réf. 024196 p. 391)
	● Affleurant/Affleurant - Vert/Rouge - IP 66
	● Affleurant/Dépassant - Vert/Rouge - IP 66

Réf.	Têtes "pousser-pousser"
023841	Têtes à accrochage
023842	Affleurant - IP 69
023846	● Rouge
	● Vert
	● Noir
023851	Dépassant - IP 69
023852	● Rouge
023856	● Vert
	● Noir

Réf.	Têtes "super-affleurant"
023814	Trou de perçage Ø 30 mm
023815	Le bouton ne dépasse que de 3 mm
023816	Impulsion - IP 66
023818	● Rouge
023819	● Vert
	● Noir
	● Rouge marqué "0"
	● Vert marqué "1"

Réf.	Boutons rotatifs	Positions
023901	Manette - IP 69	
023902	● Rouge	2 positions fixes - 45°
023903	● Vert	
023904	● Noir	2 positions fixes - 45°
023905	● Gris	
023906	● Rouge	2 positions fixes - 45°
023907	● Vert	
023908	● Noir	2 positions avec rappel - 45°
023909	● Gris	
023913	● Noir	2 positions avec rappel - 45°
023915	● Noir	2 positions fixes - 90°
023918	● Noir	2 positions fixes - 90°
023921	● Rouge	3 positions fixes - 45°
023922	● Vert	
023923	● Noir	3 positions fixes - 45°
023924	● Gris	
023926	● Noir	3 positions gauche rappel au centre - 45°
023927	● Noir	3 positions droite rappel au centre - 45°
023928	● Noir	3 positions droite et gauche rappel au centre - 45°
023929	● Noir	3 positions fixes - 90°

Applications spéciales
Veillez nous consulter

