

## Osmoz composables : têtes lumineuses auxiliaires de commande et de signalisation



Caractéristiques techniques et dimensions voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

### Réf. Têtes à impulsion

Réf.	Description
024000	<b>Affleurant - IP 69</b> ○ Blanc
024001	● Rouge
024002	● Vert
024003	● Bleu
024004	● Jaune
024011	<b>Dépassant - IP 69</b> ● Rouge
024012	● Vert

### Têtes double touches

024070	<b>Affleurant/Affleurant</b> Rouge marqué "0", vert marqué "1" ● ● Vert/Rouge - IP 66
024073	<b>Affleurant/Dépassant</b> Rouge marqué "0", vert marqué "1" ● ● Vert/Rouge - IP 66
024076	● ● Vert/Rouge - IP 67
024071	<b>Affleurant/Affleurant</b> Sans marquage ● ● Vert/Vert - IP 66

### Têtes "pousser-pousser"

Têtes à accrochage	
024021	<b>Affleurant - IP 69</b> ● Rouge
024022	● Vert
024026	<b>Dépassant - IP 69</b> ● Rouge
024027	● Vert

### Têtes "super-affleurant"

Trou de perçage Ø 30 mm Le bouton ne dépasse que de 3 mm	
024008	<b>Impulsion - IP 66</b> ● Rouge
024009	● Vert
<b>"Pousser-pousser" - IP 66</b>	
Têtes à accrochage	
024040	● Rouge
024049	● Vert

### Réf. Boutons rotatifs

Réf.	Description	Positions
024031	<b>Manette - IP 69</b> ● Rouge	2 positions fixes - 45°
024032	● Vert	
024033	● Noir	
024035	● Rouge	2 positions fixes - 45°
024036	● Vert	
024037	● Noir	
024041	● Rouge	2 positions fixes - 90°
024042	● Vert	
024043	● Noir	
024051	● Rouge	3 positions fixes - 45°
024052	● Vert	
024053	● Noir	
024054	● Rouge	3 positions droite rappel au centre - 45°
024055	● Vert	
024056	● Noir	
024057	● Rouge	3 positions droite et gauche rappel au centre - 45°
024058	● Vert	
024059	● Noir	
024060	<b>Levier - IP 69</b> ● Noir	2 positions fixes - 45°
024061	● Noir	3 positions fixes - 45°

### Coups de poing à accrochage

024080	<b>Pousser-tirer - IP 69</b> ● Rouge - coupure d'urgence Ø 40
024082	● Rouge - arrêt d'urgence Ø 40 Conforme à la norme ISO 13850
024091	<b>Pousser-tourner - IP 69</b> ● Rouge - coupure d'urgence Ø 40