

## Interrupteurs-sectionneurs rotatifs complets de 20 à 100 A



Caractéristiques techniques et dimensions voir [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

Interrupteurs de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases. IP 2X  
Ouverture positive des contacts  
Double coupure par phase  
Poignée rotative rouge sur fond jaune  
Visualisation immédiate de la position :  
• horizontal : ouvert (O) non passant  
• vertical : fermé (I) passant  
Appareils équipés de borniers non réversibles  
Conformes aux normes IEC EN 60947-3  
Agréés UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers  
IP 65 - IK 07 en boîtiers

Réf.	Encastré cadenassable
	Montage sur panneau, fixation par vis
	<b>Tripolaire</b>
022108	20 A
022102	25 A
022103	32 A
022104	50 A
022105	63 A
022106	80 A
022107	100 A
	<b>Tétrapolaire neutre à gauche</b>
022118	20 A
022112	25 A
022113	32 A
022114	50 A
022115	63 A
022116	80 A
022117	100 A

Réf.	Encastré Ø 22 cadenassable
	Montage sur panneau
	<b>Tripolaire</b>
022135	20 A
022132	25 A
022133	32 A
	<b>Tétrapolaire neutre à gauche</b>
022139	20 A
022137	25 A
022138	32 A

Réf.	Saillie avec commande rompue cadenassable avec verrouillage de porte
	Montage sur rail EN 50022
	Axe court de 20 à 63 A
	Axe long de 80 à 100 A
	<b>Tripolaire</b>
022148	20 A
022142	25 A
022143	32 A
022144	50 A
022145	63 A
022146	80 A
022147	100 A
	<b>Tétrapolaire neutre à gauche</b>
022158	20 A
022152	25 A
022153	32 A
022154	50 A
022155	63 A
022156	80 A
022157	100 A

## Interrupteurs-sectionneurs rotatifs complets de 16 à 80 A



Dimensions voir [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

Réf.	Interrupteurs de proximité	Image
	Boîtiers cadenassables permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance	
	Applications : coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée), moteurs, machines fixes ou mobiles, climatiseurs	
	<b>Tripolaire</b>	
022171	16 A	A
022172	20 A	A
022173	25 A	A
022174	40 A	B
022175	50 A	B
022176	63 A	B
022177	80 A	B
	<b>Tripolaire + NO/NF</b>	
022189	16 A	A
022179	20 A	A
022188	25 A	A
	<b>Tétrapolaire neutre à gauche</b>	
022181	16 A	A
022182	20 A	A
022183	25 A	A
022184	40 A	B
022185	50 A	B
022186	63 A	B
022187	80 A	B

Interrupteurs-sectionneurs rotatifs pour applications photovoltaïques  
**Voir p. 527**

