

# Interrupteurs-sectionneurs rotatifs composables de 25 à 100 A



Caractéristiques techniques et associations possibles p. 394 et 395  
Dimensions voir [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

Composants permettant la réalisation ou le complément d'un interrupteur-sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)  
Conformes à la norme IEC EN 60947-3

Permettent de changer l'état (ouverture ou fermeture) des circuits dans lesquels ils sont insérés, et de remplir les fonctions de commande, coupure et sectionnement

Réf.	Eléments de base
	Composants réversibles en vue d'une application sur panneau ou sur rail  Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière
	<b>Blocs tripolaires nus</b>
022110	25 A
022130	32 A
022140	50 A
022150	63 A
022170	80 A
022180	100 A

Réf.	Pôles additionnels
	Composants réversibles en vue d'une application sur panneau ou sur rail  Serrage des câbles par l'avant ou l'arrière
	<b>Neutres</b>
022212	25 A
022213	32 A
022214	50 A
022215	63 A
022216	80 A
022217	100 A

Réf.	Phases
	Pour utilisation en boîtier exclusivement
022202	25 A
022203	32 A
022204	50 A
022205	63 A
022206	80 A
022207	100 A

Réf.	Blocs de jonction (≠ ou N)
022222	25 et 32 A
022223	50 et 63 A
022224	80 et 100 A

Réf.	Contact auxiliaire
022700	NO/NF

Réf.	Contactauxiliaires de précoupure
	Pour télécommander un dispositif externe de coupure à manque de tension
022225	25 et 32 A
022226	50 et 63 A
022227	80 et 100 A

Réf.	Manettes
	<b>Pour panneau, rail  ou boîtier</b> Cadenassable IP 40
Jaune-rouge 022250	Gris 022255
022252	022257
	25 et 63 A - <input type="checkbox"/> 66
	80 et 100 A - <input type="checkbox"/> 86
	<b>Pour panneau fixation Ø 22 mm</b> Cadenassable IP 65
022251	022256
	25 et 32 A - <input type="checkbox"/> 66

Réf.	Kits pour commande rompue
	Composé d'un manchon, d'un axe métallique et d'un dispositif de débrayage avec verrouillage de porte
022733	Axe court
022274	Axe long

Réf.	Boîtiers vides IP 65
	Le courant thermique conventionnel sous enveloppe (I <sub>th</sub> ) doit être pris en compte pour les performances électriques sous boîtier
	<b>Tri et tétra avec ou sans NO/NF</b>
Jaune-rouge 022242	Gris 022243
	022246
	25 et 32 A livré avec manette cadenassable
	50 et 63 A pour manettes cadenassables
	<b>Hexa avec ou sans NO/NF</b>
022245	25 et 32 A pour manettes cadenassables
022247	50 et 63 A pour manettes cadenassables
	<b>Tri avec ou sans NO/NF</b>
022248	80 et 100 A pour manettes cadenassables
	<b>Tétra et hexa avec ou sans NO/NF</b>
022249	80 et 100 A pour manettes cadenassables

Interrupteurs-sectionneurs Vistop de 32 à 160 A  
Voir p. 126 ou [www.ecatalog.be](http://www.ecatalog.be)

