

# Commutateurs à cames boîtiers

de 16 à 63 A



027711



027746



027776

## Caractéristiques techniques [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré. Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette. Appareil sous boîtier, classe II. Contacts à ouverture positive et double coupure des pôles. Présentation : manette noire ou gris / noir, plastron avec marquage. Conformés aux normes IEC EN 60947-3. IP 65 pour boîtiers 76 x 76 et 96 x 120 mm. IP 55 pour boîtiers 135 x 170 mm

| Réf.                        | Interrupteurs arrêt / marche |       |                          |          |               |
|-----------------------------|------------------------------|-------|--------------------------|----------|---------------|
| <b>Boîtiers 76 x 76 mm</b>  |                              |       |                          |          |               |
|                             | Nbre de pôles                | Gamme | Valeur maxi en AC 21 (A) | Position | Nbre contacts |
| 027710                      | 1                            | PR 12 | 16                       |          | 1             |
| 027711                      | 2                            | PR 12 | 16                       |          | 2             |
| 027712                      | 3                            | PR 12 | 16                       |          | 3             |
| 027713                      | 4                            | PR 12 | 16                       |          | 4             |
| <b>Boîtiers 96 x 120 mm</b> |                              |       |                          |          |               |
|                             | Nbre de pôles                | Gamme | Valeur maxi en AC 21 (A) | Position | Nbre contacts |
| 027716                      | 2                            | PR 17 | 20                       |          | 2             |
| 027717                      | 3                            | PR 17 | 20                       |          | 3             |
| 027718                      | 4                            | PR 17 | 20                       |          | 4             |
| 027721                      | 2                            | PR 21 | 25                       |          | 2             |
| 027722                      | 3                            | PR 21 | 25                       | 3        |               |
| 027723                      | 4                            | PR 21 | 25                       | 4        |               |

| Inverseurs sans position arrêt |               |       |                          |          |               |
|--------------------------------|---------------|-------|--------------------------|----------|---------------|
| <b>Boîtiers 96 x 120 mm</b>    |               |       |                          |          |               |
|                                | Nbre de pôles | Gamme | Valeur maxi en AC 21 (A) | Position | Nbre contacts |
| 027755                         | 3             | PR 12 | 16                       |          | 6             |
| 027756                         | 4             | PR 12 | 16                       |          | 8             |
| 027758                         | 4             | PR 17 | 20                       |          | 8             |
| 027760                         | 4             | PR 21 | 25                       |          | 8             |
| 027762                         | 4             | PR 26 | 32                       | 8        |               |
| <b>Boîtiers 135 x 170 mm</b>   |               |       |                          |          |               |
|                                | Nbre de pôles | Gamme | Valeur maxi en AC 21 (A) | Position | Nbre contacts |
| 027764                         | 4             | PR 40 | 50                       |          | 8             |
| 027766                         | 4             | PR 63 | 63                       |          | 8             |

| Inverseurs avec position arrêt |               |       |                          |          |               |               |
|--------------------------------|---------------|-------|--------------------------|----------|---------------|---------------|
| <b>Boîtiers 96 x 120 mm</b>    |               |       |                          |          |               |               |
|                                | Nbre de pôles | Gamme | Valeur maxi en AC 21 (A) | Position | Nbre contacts |               |
| 027725                         | 1             | PR 12 | 16                       |          | 2             |               |
| 027726                         | 2             | PR 12 | 16                       |          | 4             |               |
| 027727                         | 3             | PR 12 | 16                       |          | 6             |               |
| 027728                         | 4             | PR 12 | 16                       |          | 8             |               |
| 027731                         | 2             | PR 17 | 20                       |          | 4             |               |
| 027732                         | 3             | PR 17 | 20                       |          | 6             |               |
| 027733                         | 4             | PR 17 | 20                       |          | 8             |               |
| 027736                         | 2             | PR 21 | 25                       |          | 4             |               |
| 027737                         | 3             | PR 21 | 25                       |          | 6             |               |
| 027738                         | 4             | PR 21 | 25                       |          | 8             |               |
| 027741                         | 2             | PR 26 | 32                       |          | 4             |               |
| 027742                         | 3             | PR 26 | 32                       |          | 6             |               |
| 027743                         | 4             | PR 26 | 32                       |          | 8             |               |
| <b>Boîtiers 135 x 170 mm</b>   |               |       |                          |          |               |               |
|                                | Nbre de pôles | Gamme | Valeur maxi en AC 21 (A) |          | Position      | Nbre contacts |
| 027746                         | 2             | PR 40 | 50                       |          |               | 4             |
| 027747                         | 3             | PR 40 | 50                       | 6        |               |               |
| 027748                         | 4             | PR 40 | 50                       | 8        |               |               |
| 027751                         | 2             | PR 63 | 63                       | 4        |               |               |
| 027752                         | 3             | PR 63 | 63                       | 6        |               |               |
| 027753                         | 4             | PR 63 | 63                       | 8        |               |               |

Caractéristiques techniques Disponibles sur [www.ecataleg.be](http://www.ecataleg.be)

| Réf.                        | Commutateurs à 3 directions avec position arrêt |       |                          |          |               |
|-----------------------------|---|-------|--------------------------|----------|---------------|
| <b>Boîtiers 76 x 76 mm</b>  |   |       |                          |          |               |
|                             | Nbre de pôles                                   | Gamme | Valeur maxi en AC 21 (A) | Position | Nbre contacts |
| 027767                      | 1   | PR 12 | 16                       |          | 3             |
| <b>Boîtiers 96 x 120 mm</b> |   |       |                          |          |               |
|                             | Nbre de pôles                                   | Gamme | Valeur maxi en AC 21 (A) | Position | Nbre contacts |
| 027768                      | 1   | PR 12 | 16                       |          | 3             |
| 027769                      | 2   | PR 12 | 16                       |          | 6             |

| Commutateurs de moteur triphasés inverseur de sens de marche 1 vitesse |       |                          |          |               |  |
|--|-------|--------------------------|----------|---------------|--|
| <b>Boîtiers 96 x 120 mm</b>  |       |                          |          |               |  |
|  | Gamme | Valeur maxi (kW) en AC 3 | Position | Nbre contacts |  |
| 027770   | PR 12 | 4                        |          | 5             |  |
| 027775   | PR 17 | 7,5                      |          | 5             |  |
| 027778   | PR 21 | 7,5                      |          | 5             |  |
| 027781   | PR 26 | 11                       |          | 5             |  |
| <b>Boîtiers 135 x 170 mm</b>   |       |                          |          |               |  |
|  | Gamme | Valeur maxi (kW) en AC 3 | Position | Nbre contacts |  |
| 027784   | PR 40 | 18,5                     |          | 5             |  |

| Commutateurs de moteur triphasés démarreur 1 sens de marche 1 vitesse |       |                          |          |               |  |
|---|-------|--------------------------|----------|---------------|--|
| <b>Boîtiers 96 x 120 mm</b>   |       |                          |          |               |  |
|   | Gamme | Valeur maxi (kW) en AC 3 | Position | Nbre contacts |  |
| 027771  | PR 12 | 4                        |          | 8             |  |
| 027776  | PR 17 | 7,5                      |          | 8             |  |
| 027779  | PR 21 | 7,5                      |          | 8             |  |
| 027782  | PR 26 | 11                       |          | 8             |  |
| <b>Boîtiers 135 x 170 mm</b>  |       |                          |          |               |  |
|   | Gamme | Valeur maxi (kW) en AC 3 | Position | Nbre contacts |  |
| 027785  | PR 40 | 18,5                     |          | 8             |  |

| Commutateurs de moteur triphasés démarreur 1 sens de marche 2 vitesses Dahlander |       |                          |          |               |  |
|--|-------|--------------------------|----------|---------------|--|
| <b>Boîtiers 96 x 120 mm arrêt gauche</b>   |       |                          |          |               |  |
|  | Gamme | Valeur maxi (kW) en AC 3 | Position | Nbre contacts |  |
| 027772   | PR 12 | 4                        |          | 8             |  |
| 027777   | PR 17 | 7,5                      |          | 8             |  |
| 027780   | PR 21 | 7,5                      |          | 8             |  |
| 027783   | PR 26 | 11                       |          | 8             |  |
| <b>Boîtiers 96 x 120 mm arrêt central</b>  |       |                          |          |               |  |
|  | Gamme | Valeur maxi (kW) en AC 3 | Position | Nbre contacts |  |
| 027773   | PR 12 | 4                        |          | 8             |  |