

# Viking™ 3 blocs de jonction connexion à ressort et accessoires pour câble cuivre

Marques sous licence voir <a href="http://www.ecataleg.be">www.ecataleg.be</a>				FONCTION ELECTRIQUE	
037260     037261 037264     037240 037269     037268 037202     037247 037221     037242	<b>De passage</b> (p. 406)	1 jonction - 2 conducteurs - 1 entrée / 1 sortie			
		1 jonction - 3 conducteurs - 1 entrée / 2 sorties			
		1 jonction - 4 conducteurs - 2 entrées / 2 sorties			
		2 jonctions - 4 conducteurs - 2 étages			
037270     037271 037272     037212	<b>Pour conducteur de protection</b> (p. 406)	1 jonction - 2 conducteurs - 1 entrée / 1 sortie pied métal			
		1 jonction - 3 conducteurs - 1 entrée / 2 sorties pied métal			
		1 jonction - 4 conducteurs - 2 entrées / 2 sorties pied métal			
037280     037282 037283     037284	<b>Sectionnables</b> (p. 407)	1 jonction 2 conducteurs	Ouvert à équiper		
			Pour cartouche fusible 5x20 avec préhenseur		
			Pour cartouche fusible 5x20 avec préhenseur + témoin de fusion		
			Pour circuit de neutre avec préhenseur		
			Pour circuit standard	Avec préhenseur Avec mini préhenseur	
			Pour circuit non coupé	Avec préhenseur Avec mini préhenseur	
037254     037256	<b>A fonctions</b> (p. 407)	1 jonction 4 conducteurs 2 entrées / 2 sorties	A diode 1N4007		
		2 jonctions 4 conducteurs 2 étages	A diode 1N4007		
			A LED présence tension		

(1) Témoin de fusion 12/24/48V<sub>~</sub>/~ réf. 037524 ou 110/250V<sub>~</sub> réf. 037525  
 (2) Etage inférieur uniquement  
 (3) Etage supérieur uniquement

(4) Intensité IEC EN 60947-7-1 : 24 A maxi  
 (5) Réf. 037507 pour 3 blocs  
 (6) Mesure permanente : montage de 2 alvéoles côte à côte impossible