

Système de repérage Mémocab™ pour filerie



Système de repérage à bague fermée. Excellente tenue en ambiance industrielle agressive

Réf.	Porte-repères pour filerie			
	Longueur de repérage : 12 mm			
	4 repères			
	Section (mm²)		Ø (mm)	
	mini	maxi	mini	maxi
037927	0,25	1,5	1,3	3,5
037928	0,75	4	2,3	4,8
	Longueur de repérage : 15 mm			
	6 repères			
037930	0,25	1,5	1,3	3,5
037931	0,75	4	2,3	4,8
037932	4	16	4,2	7,6
	Longueur de repérage : 18 mm			
	7 repères			
037936	0,25	1,5	1,3	3,5
037937	0,75	4	2,3	4,8
037938	4	16	4,2	7,6
037933	16	50	7,6	12,5
037934	50	95	12,5	19
037935	95	300	19	29,5
	Longueur de repérage : 30 mm			
	12 repères			
037940	0,25	1,5	1,3	3,5
037941	0,75	4	2,3	4,8
037942	4	16	4,2	7,6
037943	16	50	7,6	12,5
	Longueur 500 m (à couper)			
037944	0,75	4	2,3	4,8

Réf.	Porte-repères pour tous types d'appareils	
037710	Adhésif	Longueur de repérage : 17,5 mm
	7 repères	
	Accessoires	
037991	Classeur double Pour 48 réglettes de repères Livré vide	
	Préhenseurs Pour composition et mise en place du repérage dans le porte-repères :	
037990	Pour porte-repères de 30 mm	
037992	Pour porte-repères de 15 mm	
037989	Double pour porte-repères de 30 ou 18 mm tenant/aboutissant	
	Extracteur Pour porte-repères de 15 mm	
037993	Mallette d'intervention sur sites Composition :	
037999	<ul style="list-style-type: none"> • 1 classeur réf. 037991 • 2 préhenseurs réf. 037990/92 • 1 extracteur réf. 037993 • 50 porte-repères réf. 037936 • 50 porte-repères réf. 037937 • 20 porte-repères réf. 037938 	

Porte-repères pour repérage tenant/aboutissant simultané				
Porte-repères prédécoupés en bobine				
	Longueur de repérage : 18 mm			
	7 repères			
	Section (mm²)		Ø (mm)	
	mini	maxi	mini	maxi
037920	0,25	1,5	1,3	3,5
037921	0,75	4	2,3	4,8
037922	4	16	4,2	7,6
	Longueur de repérage : 30 mm			
	12 repères			
037910	0,25	1,5	1,3	3,5
037911	0,75	4	2,3	4,8

Porte-repères pour câbles	
037712	Fixation par collier Colring Longueur de repérage : 20 mm 8 repères
038742	Longueur de repérage : 30 mm 12 repères