



Tableau de correspondances et dimensions **page ci-contre**

Réf.	Embouts à collerette isolante			
	Permettent d'assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple Partie active en cuivre électrolytique étamé Conformes à la norme NF C 63-023			
	Simple en bandes			
	Section (mm ²)	Couleur	Nbre d'embouts par bande	Nbre de bandes
037650	0,25	turquoise	50	10
037660	0,34	vert	50	10
037661	0,5	blanc	40	12
037662	0,75	bleu	40	12
037663	1	rouge	40	25
037664	1,5	noir	40	25
037666	2,5	gris	40	25
037667	4	orange	25	10
037668	6	vert	25	10
	Simple unitaires			
037669	10	brun		
037672 ¹	16	blanc		
037670	16	blanc		
037671	25	noir		
037677	35	rouge		
037678	50	bleu		
	Doubles unitaires			
037687	2 x 0,75	bleu		
037688	2 x 1	rouge		
037689	2 x 1,5	noir		
037690	2 x 2,5	gris		
	Simple en rouleau			
	Grande capacité étudiée pour un réapprovisionnement moins fréquent Recharge translucide à monter directement sur la pince réf. 037609			
	Section (mm ²)	Couleur	Nbre. embouts/recharge	
037641	0,5	blanc	300	
037642	0,75	bleu	300	
037643	1	rouge	300	
037644	1,5	noir	300	
037645	2,5	gris	250	

(1) Embout court

Mise en oeuvre des pincés **page ci-contre**

Réf.	Pincés à sertir pour embouts en bandes
	Assurent simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm ²
037608	Pince Starfix pour sections 0,25 et 0,34 mm² Livrée avec son chargeur vide
037609	Pince Starfix pour sections 0,5 à 2,5 mm² Livrée avec son chargeur vide
037639	Mallette assortie composée de : • 1 pince Starfix réf. 037609 avec son chargeur vide • 120 embouts de 0,5 mm ² • 120 embouts de 0,75 mm ² • 240 embouts de 1 mm ² • 320 embouts de 1,5 mm ² • 200 embouts de 2,5 mm ²
037610	Pince Starfix pour sections 4 à 6 mm² Livrée avec son chargeur vide
037697	Pince multifonction Starfix S pour sections 0,5 à 2,5 mm² Permet sans changer d'outil de : couper, dénuder, torsader et sertir le fil Livrée avec 5 chargeurs vides
	Pincés à sertir pour embouts simples ou doubles unitaires
	Pour droitier ou gaucher Sertissage sur 4 points
037606	Pince Starfix pour sections 0,25 à 6 mm² Permet le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm ² Pince à cliquet débrayable, sertissage en bout
037692	Pince Starfix pour sections 10 à 50 mm² Malette composée de : • 1 pince Starfix à cliquet débrayable pour embouts unitaires de 10 à 50 mm ² • 30 embouts de 10 mm ² • 20 embouts de 16 mm ² • 15 embouts de 25 mm ² • 10 embouts de 35 mm ² • 10 embouts de 50 mm ²