



032061/15/37/22/24/50

032042 livré en blister



Conçus pour l'assemblage en série de câbles électriques. A tête auto-bloquante. Conformes à la norme EN 62275

Réf.	Colliers Colring incolores			
	Colliers			
	Livrés par blister de 100 pièces, sauf réf. 032051 est livré par blister de 50 pièces			
	Les produits avec une largeur de 7,6 mm ou supérieur sont livrés en sachet			
	Denture intérieure. Polyamide 6/6			
	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Ø de serrage (mm)	
			maxi	mini
032030	2,4	95	18	1,6
032031	2,4	140	33	1,6
032032	2,4	180	46	1,6
032037	3,5	140	33	1,6
032038	3,5	180	46	1,6
032039	3,5	280	77	1,6
032040	3,5	360	102	1,6
032042	4,6	180	46	1,6
032043	4,6	280	77	1,6
032044	4,6	360	102	1,6
032047	7,6	180	42	4,8
032049	7,6	360	98	4,8
032050	7,6	720	218	4,8
032045	7,6	550	147	15
032046	9	760	208	12
032048	9	810	223	12
032051	12,6	1030	285	15
	Colliers avec identification			
	Livrés par sachet de 100 pièces			
	Denture intérieure			
	Polyamide 6/6			
	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Ø de serrage (mm)	
			maxi	mini
032061	2,4	95	18	4,0
032063	4,6	180	46	9,5

Colliers Colring noirs				
Haute température				
Protégés ultraviolets (U.V.)				
Livrés par blister de 100 pièces				
Les produits avec une largeur de 7,6 mm sont livrés en sachet				
Denture intérieure				
Polyamide 6/6				
	Largeur (mm)	Longueur à plat (mm)	Ø de serrage (mm)	
			maxi	mini
032012	2,4	95	18	1,6
032015	3,5	140	33	1,6
032022	4,6	180	46	1,6
032024	4,6	360	102	1,6
032029	7,6	360	98	4,8
032025	7,6	550	147	15

Réf.	Colliers
032088	Pince Colring Pince Colring P 46 pour colliers largeur maxi 4,6 mm Réglage de la tension de serrage par bouton moleté situé au bas de la poignée Après serrage, une lame coupe automatiquement l'excédent de longueur au ras de la tête, sans bavure Pour colliers largeur 7,6 et 9 mm, utilisation possible de la pince Colson réf. 031996 (p. 422)
	Embases
	Adhésives Possibilité de fixation par vis Ø 4 mm
032065	Incolore - 25 x 30 x 6 mm Pour colliers largeur 4,6 mm maxi
032067	Noire - 25 x 30 x 6 mm Pour colliers largeur 4,6 mm maxi
032068	Noire - 38 x 38 x 9,4 mm Pour colliers largeur 20 mm maxi
	A visser Incolores
032070	Pour colliers largeur 4,6 mm maxi 15 x 10 x 6 mm - fixation par vis Ø 4 mm
032072	Pour colliers largeur 9 mm maxi 21 x 16,5 x 8,8 mm - fixation par vis Ø 5 mm
	Enclipsable Pour colliers largeur 4,6 mm maxi Pour épaisseur 0,5 à 3 mm, Ø de perçage 6 à 6,5 mm Montage sur plaques Lina 12,5 pour coffret et armoire, et Lina 25 pour coffret (p. 349)
032076	
	Accessoires de repérage
032085	Plaque d'identification blanche 38,5 x 19 mm Pour colliers largeur 4,6 mm maxi Marquage par stylo feutre réf. 039598
039598	Stylo feutre noir Indélébile pour repérage